

Varistar CP 封闭式平顶盖

电力公用事业

扁平顶盖，适用于不带电缆入口区的 Varistar CP 机柜。

功能

扁平顶盖闭合

技术参数

Table 1/2						
物料号	宽度	深度	防护等级	颜色	色号	表面处理
21630-260	600 mm	300 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-315	600 mm	300 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-557	600 mm	300 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-570	600 mm	300 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-128	600 mm	1000 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-129	600 mm	1100 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-130	600 mm	1200 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-186	600 mm	600 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

物料号	宽度	深度	防护等级	颜色	色号	表面处理
21630-187	600 mm	800 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-188	600 mm	900 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-189	600 mm	1000 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-190	600 mm	1100 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-191	600 mm	1200 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-254	600 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-255	600 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-256	600 mm	900 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-558	600 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-559	600 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-560	600 mm	900 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-561	600 mm	1000 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-562	600 mm	1100 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-563	600 mm	1200 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-571	600 mm	600 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-572	600 mm	800 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-573	600 mm	900 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

物料号	宽度	深度	防护等级	颜色	色号	表面处理
21630-574	600 mm	1000 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-575	600 mm	1100 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-576	600 mm	1200 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-192	800 mm	600 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-257	800 mm	600 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-564	800 mm	600 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-577	800 mm	600 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-131	800 mm	1000 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-132	800 mm	1100 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-133	800 mm	1200 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-193	800 mm	800 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-194	800 mm	900 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-195	800 mm	1000 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-196	800 mm	1100 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-197	800 mm	1200 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-258	800 mm	800 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	
21630-259	800 mm	900 mm	IP20	暗灰色	RAL 7021	

物料号	宽度	深度	防护等级	颜色	色号	表面处理
21630-565	800 mm	800 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-566	800 mm	900 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-567	800 mm	1000 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-568	800 mm	1100 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-569	800 mm	1200 mm	IP55	暗灰色	RAL 7021	
21630-578	800 mm	800 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-579	800 mm	900 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-580	800 mm	1000 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-581	800 mm	1100 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
21630-582	800 mm	1200 mm		暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

Table 2/2				
物料号	材料	产品类型	类型	搭配使用
21630-260	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-315	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-557	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-570	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-128	钢	机柜/顶盖	封闭	

物料号	材料	产品类型	类型	搭配使用
21630-129	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-130	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-186	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-187	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-188	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-189	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-190	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-191	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-254	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-255	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-256	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-558	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-559	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-560	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-561	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-562	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-563	钢	机柜/顶盖	封闭	

物料号	材料	产品类型	类型	搭配使用
21630-571	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-572	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-573	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-574	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-575	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-576	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-192	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-257	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-564	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-577	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-131	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-132	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-133	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-193	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-194	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-195	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-196	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP

物料号	材料	产品类型	类型	搭配使用
21630-197	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-258	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-259	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-565	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-566	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-567	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-568	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-569	钢	机柜/顶盖	封闭	
21630-578	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-579	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-580	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-581	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP
21630-582	钢	机柜/顶盖	封闭	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE