

Varistar CP Seismic Base Plate, EMC, with Cable Entry, One-Piece

电力公用事业

适用后部电缆管道的 Varistar CP 底板，支持 IP 55 或 EMC 应用。

功能

从外部安装

背面开孔

60 mm deep

Cable ducting with IP 55 / EMC gasket

技术参数

Table 1/2

物料号	宽度	深度	颜色	色号	符合	材料
20630-317	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	钢
20630-318	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	钢
20630-319	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	钢
20630-320	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	钢

物料号	宽度	深度	颜色	色号	符合	材料
20630-321	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	钢
20630-322	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	钢
20630-324	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	钢
20630-323	1000 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	钢

Table 2/2			
物料号	产品类型	类型	搭配使用
20630-317	机柜/机架底座	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-318	机柜/机架底座	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-319	机柜/机架底座	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-320	机柜/机架底座	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-321	机柜/机架底座	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-322	机柜/机架底座	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-324	机柜/机架底座	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP
20630-323	机柜/机架底座	Base Plate, Cable Entry	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

适用后部电缆管道的 Varistar CP 底板，支持 IP 55 或 EMC 应用。

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE