

Varistar CP Seismic Base Plate, IP55 and EMC, One-Piece

电力公用事业

底板结构坚固，可覆盖机柜底板。

功能

底板坚固，覆盖在机柜的底座上

从外部装配

技术参数

Table 1/2

物料号	宽度	深度	颜色	色号	符合	材料
20630-309	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	钢
20630-310	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	钢
20630-311	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	钢
20630-312	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	钢

物料号	宽度	深度	颜色	色号	符合	材料
20630-313	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	钢
20630-314	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	钢
20630-315	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	钢
20630-316	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	钢

Table 2/2				
物料号	产品类型	防护等级	类型	搭配使用
20630-309	机柜/机架底座	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-310	机柜/机架底座	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-311	机柜/机架底座	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-312	机柜/机架底座	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-313	机柜/机架底座	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-314	机柜/机架底座	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-315	机柜/机架底座	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP
20630-316	机柜/机架底座	IP55	Base Plate, Plain	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

本底板用于不需要底部电缆入口的应用。

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE