

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking

电力公用事业

适用于 IP 20 应用的 Varistar CP 开孔钢制门，3 点锁定。

功能

Perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class

带按钮的摇柄把手

Opening angle 180°

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	高度	宽度	类型	颜色	色号
21630-814	42 U	2000 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-815	47 U	2200 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-816	52 U	2450 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-817	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-818	47 U	2200 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-819	52 U	2450 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	类型	颜色	色号
21630-895	42 U	2000 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-896	47 U	2200 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-897	52 U	2450 mm	600 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-898	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-899	42 U	2000 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021
21630-900	52 U	2450 mm	800 mm	Steel Door, Perforated	暗灰色	RAL 7021

Table 2/3						
物料号	符合	表面处理	锁定类型	材料	产品类型	防护等级
21630-814	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-815	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-816	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-817	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-818	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-819	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-895	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20

物料号	符合	表面处理	锁定类型	材料	产品类型	防护等级
21630-896	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-897	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-898	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-899	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20
21630-900	IEC 61587-1	粉末涂层	3-Point Locking, Electronic	钢	机柜门	IP20

Table 3/3

物料号	搭配使用
21630-814	Varistar CP
21630-815	Varistar CP
21630-816	Varistar CP
21630-817	Varistar CP
21630-818	Varistar CP
21630-819	Varistar CP
21630-895	Varistar CP
21630-896	Varistar CP
21630-897	Varistar CP

物料号	搭配使用
21630-898	Varistar CP
21630-899	Varistar CP
21630-900	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购适用于摇柄把手 的 DIN 半圆形锁芯。

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE