

渐缩管

nVent RAYCHEM

适配器/渐缩管有多种材料可供选择，适合各种应用。



功能

多种产品组合

有多种材料可供选择

备有经批准用于危险区域的各种型号

技术参数

Table 1/2

物料号	项目名称	材料	IP 等级	环境温度	凸形	母头
414478-000	REDUCER-1NPT/PG16-EEXD	不锈钢	IP64 - 68 (Installation Dependent)	-50 to 180 °C	1" NPT	PG16
1244-000953	REDUCER-1NPT/M25	不锈钢	IP6X	-50 to 180 °C	1" NPT	M25
1244-002089	REDUCER-M25/M20-EEXE	聚酰胺	IP66	-55 to 70 °C	M25	M20
630617-000	REDUCER-M25/20	黄铜	IP66	-50 to 180 °C	M25	M20
1244-002090	REDUCER-M25/M20-EEXD-SS	不锈钢	IP66	-50 to 100 °C	M25	M20

物料号	项目名称	材料	IP 等级	环境温度	凸形	母头
953780-000	REDUCER-M25/PG16-EEXE	聚酰胺	IP66	-20 to 40 °C	M25	PG16
1244-000859	REDUCER-M32/M25-EEXE	聚酰胺	IP66	-55 to 70 °C	M32	M25
1244-007007	REDUCER-M40/M32-EEXE	聚酰胺	IP66	-55 to 70 °C	M40	M32
404287-000	REDUCER-M25/20-EEXD	黄铜	IP66	-50 to 180 °C	M25	M20
184856-000	REDUCER-M25/M20-PA	聚酰胺	IPxx	-20 to 70 °C	M25	M20

Table 2/2

物料号	项目名称	经批准可用于危险区域
414478-000	REDUCER-1NPT/PG16-EEXD	是
1244-000953	REDUCER-1NPT/M25	是
1244-002089	REDUCER-M25/M20-EEXE	是
630617-000	REDUCER-M25/20	是
1244-002090	REDUCER-M25/M20-EEXD-SS	是
953780-000	REDUCER-M25/PG16-EEXE	是
1244-000859	REDUCER-M32/M25-EEXE	是
1244-007007	REDUCER-M40/M32-EEXE	是
404287-000	REDUCER-M25/20-EEXD	是
184856-000	REDUCER-M25/M20-PA	否

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	Europe, Middle East, Africa	亚太地区	拉丁美洲
Tel +1.800.545.6258	Tel +32.16.213.511	Tel +86.21.2412.1688	Tel +1.713.868.4800
Fax +1.800.527.5703	Fax +32.16.213.604	Fax +86.21.5426.3167	Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com	cn.thermal.info@nvent.com	thermal.info@nvent.com