

nVent ILSCO压接 - U型模具



nVent ILSCO压接 - U型模具属于nVent ERICO压接接地连接器系列。U型模具与nVent ILSCO TaskMaster工具兼容，包括12吨手枪式握把压接工具，它们共同压接接地系统中的C型和E型紧固夹。

U型模具装于ILSCO TaskMaster 12吨手枪式握把压接工具的卡爪中，它由硬化不锈钢制成，因而耐用性出色，使用寿命长。U型模具在ILSCO及其他品牌的压接合规测试方面处于行业领先地位，涵盖了广泛的UL合规范围。使用U型模具、ILSCO工具以及ERICO C型与E型压接式接地紧固夹，轻松实现符合UL标准的安全连接。模具既可以单独购买，也可以成套购买，以满足所有接地压接的配置需求。

功能

耐用的结构设计确保每次压接都能形成安全的电气连接

模具可与nVent及其它制造商的压接工具搭配

具有灵活性和兼容性，与其他品牌共同符合UL认证要求

重复连接可在几分钟内完成，安装快速且简便

与ILSCO 12吨手枪式握把压接工具配合连接ERICO品牌的压接式连接紧固夹

通过了UL467和CSA认证测试

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	长度	宽度	高度	单位重量
ILD-1011	钢	42.37mm	35.26 mm	14.22 mm	0.04 kg
ILD-998	钢	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.1 kg
ILD-997	钢	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.17 kg

物料号	材料	长度	宽度	高度	单位重量
ILD-BG	钢	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.17 kg
ILD-238	钢	42.72mm	41.25 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-D3	钢	42.72mm	35.26 mm	34.93 mm	0.18 kg
ILD-C	钢	42.72mm	38.46 mm	25.4 mm	0.18 kg
ILD-O	钢	39.88mm	41.86 mm	25.4 mm	0.2 kg
ILD-162	钢	42.72mm	41.76 mm	34.93 mm	0.3 kg

ILD-KIT-PG 配件	配件
ILD-C*+	ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1
ILD-D3*+	ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8
ILD-O*	GGC-1,GGA-1,GGA-2,GGA-4,ELT-2,ELT-4,CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z
ILD-997*+	GGA-2,GGA-3,GGA-4,GGA-5,GGA-9,GGC-2,GGC-3,GGC-4,ELT-3,ELT-5,CGP2-2250, CGP4-2250
ILD-998+	GGA-4,GGA-5,GGC-5,GGC-6,GGC-7,GGC-9,CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN,RLT-7TN,RLT-8TN,RLT-9TN,RLT-2 至 RLT-13
ILD-1011+	GGA-6,GGC-8,ELT-6,ELT-7,ELT-8,RLT-4TN,RLT-7TN,RLT-8TN,RLT-9TN,RLT-2 至 RLT-13
ILD-BG	ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301,CST-302,CDT-399-8, CDT-398-8
ILD-238	ULT-1-Z
ILD-162	ULT-2-Z
ILD 预压接器	1/2, 5/8, 3/4, 接地棒预压接模具
* 还可与 ILC-12-N 结合使用,ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12,ILC-12H,ILCB-12 + 使用 ILC-15 时, 必须与 ILD-ADP 配合使用,使用 ILC-15H 时, 必须与 ILD-PADP 配合使用	

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE