


带内置风扇支架和风扇的 Interscale 安装板



带内置风扇支架和风扇的 Interscale 安装板，适用于桌面式机箱和 19" 机箱。提供不同尺寸和三种风扇版本，风量从 10 至 170 立方米/小时。

功能

带有集成风扇支架的安装板（抬高 4 mm), 风扇套件支持开有通风孔的机箱

使用减振固定材料, 可将风扇轻松安装到安装板上

安装板用 4 个塑料支脚固定到桌面式机箱或用 4 个螺钉固定到 19" 机箱中

有关风扇的技术数据, 请参阅交货单

技术参数

完成: 镀锌铝

产品类型: 安装板

Table 1/2

物料号	宽度	深度	包装数量	高度	材料	产品系列
24827-154	221mm	177mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-254			1		钢	Interscale
24827-155	221mm	221mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-255	221mm	221mm	1	1mm	钢	Interscale

物料号	宽度	深度	包装数量	高度	材料	产品系列
24827-175	310mm	221mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-275	310mm	221mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-195	399mm	221mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-105	444mm	177mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-375	310mm	221mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-295	399mm	221mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-197	399mm	310mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-297	399mm	310mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-395	399mm	221mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-397	399mm	310mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-107	444mm	310mm	1	1mm	钢	Interscale
24827-205			1		钢	
24827-207			1		钢	
24827-305			1		钢	
24827-307			1		钢	

Table 2/2

物料号	机架宽度	类型	搭配	快速发货
-----	------	----	----	------

24827-154		安装板	小尺寸机箱	No
24827-254		安装板		No
24827-155		安装板	小尺寸机箱	No
24827-255		安装板	小尺寸机箱	No
24827-175		安装板	小尺寸机箱	No
24827-275		安装板	小尺寸机箱	No
24827-195		安装板	小尺寸机箱	No
24827-105	19HP	安装板	小尺寸机箱	No
24827-375		安装板	小尺寸机箱	No
24827-295		安装板	小尺寸机箱	No
24827-197		安装板	小尺寸机箱	No
24827-297		安装板	小尺寸机箱	No
24827-395		安装板	小尺寸机箱	No
24827-397		安装板	小尺寸机箱	No
24827-107	19HP	安装板	小尺寸机箱	No
24827-205				No
24827-207				No

24827-305				No
24827-307				No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE