


PSU Front Panel



适用于 nVent SCHROFF 19"

兼容电源的前面板。带垂直凹槽的扁平前面板，适用于不锈钢 EMC 接触条。

认证



功能

前面板, 铝, 正面阳极氧化, 背面导电, 带适用于 EMC 接触条的垂直插槽

技术参数

附件类型: 前面板

Table 1/2

物料号	材料	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理	机架高度	高度
21006-959	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21006-955	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm

物料号	材料	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理	机架高度	高度
21006-957	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21006-943	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21006-954	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21006-956	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-476	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21006-945	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-475	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
31006-677	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-470	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-477	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-473	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-451	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-439	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-474	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm
21005-478	铝	阳极氧化	导电	否	3U	128.4mm

Table 2/2						
物料号	机架宽度	宽度	深度	包装数量	完成	快速发货

21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-439	14HP	70.78mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-474	14HP	70.78mm	2.5mm	1	阳极氧化	No
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	阳极氧化	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE