

Varistar CP 钢板门, Perforated With 3-Point Electronic Locking



Varistar CP perforated steel door 3-point locking for IP 20 applications.

功能

带 IP 20 防护等级 3 点锁的穿孔钢制门

带按钮的摇柄把手

开门角度 180°

技术参数

锁定类型: 3 点锁定, 电子

产品类型: 机柜门

防护等级: IP20

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	类型	包装数量	颜色
21630-814	42U	2000mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-815	47U	2200mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-816	52U	2450mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色

物料号	机架高度	高度	宽度	类型	包装数量	颜色
21630-817	42U	2000mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-818	47U	2200mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-819	52U	2450mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 左侧	1	暗灰色
21630-895	42U	2000mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-896	47U	2200mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-897	52U	2450mm	600mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-898	42U	2000mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-899	42U	2000mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色
21630-900	52U	2450mm	800mm	钢制门, 网孔, 铰链式, 右侧	1	暗灰色

Table 2/2					
物料号	颜色代码	符合	完成	搭配	快速发货
21630-814	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-815	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-816	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-817	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-818	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-819	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No

物料号	颜色代码	符合	完成	搭配	快速发货
21630-895	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-896	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-897	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-898	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-899	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No
21630-900	RAL 7021	IEC 61587-1	粉末涂层	Varistar CP	No

其他产品详情

请单独订购适用于摇柄把手的 DIN 锁芯。

请单独购买接地套件。

警告

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE