


Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +70°C

电力公用事业



导电布 EMC 屏蔽条，可插入 U 型前面板右侧的插槽。屏蔽条将粘在前面板上。

认证



功能

EMC导电布屏蔽条横向固定在前面板上部或型材右侧的凹槽中，具体视情况而定。

Profile seal is bonded onto the contact surface of the 19" bracket or of the rear angle and sets up the conductive connection to the U-shaped front panels

Temperature range -40 °C ... +70 °C

技术参数

Table 1/1

物料号	机架高度	包装数量	产品系列	产品类型	搭配使用
-----	------	------	------	------	------

21101-857	2 U	10	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels
21101-853	3 U	10	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels
21101-854	3 U	100	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels
21101-858	4 U	10	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels
21101-978	5 U	10	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels
21101-855	6 U	10	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels

21101-856	6 U	100	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels
21101-859	9 U	10	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels
21101-904	9 U	100	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, PropacPRO, Frame Type Plug-In Unit	屏蔽套件	Subracks, Cases, Front Panels

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

需要 EMC 导电布垫片来为前面板提供屏蔽防护。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE