

Varistar CP 升高顶盖

电力公用事业

风扇顶盖，提供更好的通风和主动冷却效果。

功能

使用与普通顶盖相同的吊耳

技术参数

Table 1/2

物料号	宽度	深度	颜色	色号	材料	产品类型
21630-583	600 mm	300 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-584	600 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-585	600 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-586	600 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-587	600 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-588	600 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-589	600 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-590	800 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖

物料号	宽度	深度	颜色	色号	材料	产品类型
21630-591	800 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-592	800 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-593	800 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-594	800 mm	1100 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖
21630-595	800 mm	1200 mm	暗灰色	RAL 7021	钢	机柜/顶盖

Table 2/2	
物料号	防护等级
21630-583	IP20
21630-584	IP20
21630-585	IP20
21630-586	IP20
21630-587	IP20
21630-588	IP20
21630-589	IP20
21630-590	IP20
21630-591	IP20
21630-592	IP20

物料号	防护等级
21630-593	IP20
21630-594	IP20
21630-595	IP20

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE