

# 密封接头



nVent RAYCHEM GL-xx

是一系列电缆密封接头（格兰头），适用于各种尺寸的铠装或非铠装电源线。此类密封接头备有不同尺寸和材料可供选择，并经批准可用于危险区域。

## 功能

备有不同尺寸和材料可供选择

经批准用于危险区域

## 技术参数

区域分类: Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/2

| 物料号         | 项目名称            | 材料  | 表面处理          | IP 等级 | 环境温度          | 线状体类型 |
|-------------|-----------------|-----|---------------|-------|---------------|-------|
| 1244-019083 | GL-55-M25       | 聚酰胺 | 未处理           | IP66  | -55 to 70 °C  | 公制    |
| 1244-019082 | GL-36-M25       | 聚酰胺 | 未处理           | IP66  | -20 to 70 °C  | 公制    |
| 056622-000  | GL-38-M25-METAL | 黄铜  | Nickel-Plated | IP66  | -60 to 140 °C | 公制    |
| 1244-017517 | GL-33           | 黄铜  | Nickel-Plated | IP66  | -60 to 140 °C | NPT   |
| 1244-017518 | GL-34           | 黄铜  | 镀镍            | IP66  | -60 to 140 °C | NPT   |
| 1244-000847 | GL-45-M32       | 聚酰胺 | 未处理           | IP66  | -55 to 70 °C  | 公制    |

| 物料号         | 项目名称      | 材料  | 表面处理 | IP 等级 | 环境温度         | 线状体类型 |
|-------------|-----------|-----|------|-------|--------------|-------|
| 1244-007003 | GL-51-M40 | 聚酰胺 | 未处理  | IP66  | -55 to 70 °C | 公制    |

| Table 2/2   |                 |      |        |        |
|-------------|-----------------|------|--------|--------|
| 物料号         | 项目名称            | 螺纹尺寸 | 内附自锁螺母 | 用于铠装电缆 |
| 1244-019083 | GL-55-M25       | M25  | 否      | 否      |
| 1244-019082 | GL-36-M25       | M25  | 否      | 否      |
| 056622-000  | GL-38-M25-METAL | M25  | 是      | 是      |
| 1244-017517 | GL-33           | 3/4" | 否      | 是      |
| 1244-017518 | GL-34           | 3/4" | 否      | 否      |
| 1244-000847 | GL-45-M32       | M32  | 否      | 否      |
| 1244-007003 | GL-51-M40       | M40  | 否      | 否      |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

**北美**

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**Europe, Middle East,**

**Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

**亚太地区**

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

**拉丁美洲**

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**