

前面板, 非屏蔽型, 底部铰链固定

非屏蔽式前面板，底部铰链固定。



认证



功能

可按 135°的开口角度取下前面板的铰链（非 RatiopacPRO）

可以安装在水平轨道上

技术参数

- 深度 (D): 2.5mm
- 材料: 铝
- 完成: 阳极氧化
- 附件类型: 前面板
- 产品类型: 前面板
- 类型: 不带把手的前面板

Table 1/2

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
20838-280	3U	28HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
20838-271	3U	42HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-277	4U	42HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-272	3U	63HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-273	3U	84HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-278	4U	63HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-274	6U	42HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-279	4U	84HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-275	6U	63HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-276	6U	84HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电


Table 2/2						
物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	快速发货
20838-280	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	141.9mm	No
20838-271	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	213mm	No
20838-277	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	213mm	No
20838-272	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	319.7mm	No
20838-273	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4mm	426.4mm	No

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度 (H)	宽度 (W)	快速发货
20838-278	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	319.7mm	No
20838-274	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	213mm	No
20838-279	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9mm	426.4mm	No
20838-275	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	319.7mm	No
20838-276	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8mm	426.4mm	No

其他产品详情

可在打开位置 (> 135°)拆卸前面板。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE