

Samoregulační topný kabel IceStop

Data Solutions



Samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM IceStop zajišťují odmrazování střech a okapových žlabů, jsou vhodné pro všechny standardní materiály okapů a okapových rour. Výkon je 36 W/m při 0 °C v ledové vodě, 18 W/m při 0 °C ve vzduchu.

VLASTNOSTI

Jednoduchý návrh

Snadná instalace: možnost krácení na potřebnou délku, označení délky v metrech, jednoduché a rychlé spojení díky spojce RayClic

Bezpečný a efektivní provoz: ani v případě překřížení nedochází k přehřívání, pokročilé ovládací prvky pro úsporu energie

Spolehlivost a dlouhá životnost: Na tento výrobek je k dispozici prodloužená záruka 10 let a nevyžaduje údržbu

K dispozici v továrně zakončených soupravách

GM-2XT pro bitumenové střechy

SPECIFIKACE

Nominal Thickness:	6mm
Nominal Width:	14mm
Nominal Cable Weight:	130g/m
Supply Voltage:	208 – 240V
Min Installation Temperature:	-18°C
Barva:	Black
Ground Path Type:	Braid
Conductor Material:	Nickel-Plated Copper

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V	Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C, 230V	Outer Jacket Material
092961-000	GM-2XT	18W/m	36W/m	Fluoropolymer
446105-000	GM-2X	18W/m	36W/m	Modified Polyolefin

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE