


Panel z mekké oceli, MAP



Jednodverové nástenné skříně z mekké oceli, MAP, se stupněm krytí IP 66, zahrnuje skříně s horizontálně zavešenými dveřmi a horní a spodní otvory pro tesnicí plát. Každou ze skříní lze snadno kombinovat s dalšími nástennými skříněmi. Díky tomu je možné vytvářet konfigurace se dvěma částmi se samostatným přístupem. Do skříně se nemůže dostat voda a prach a je tak eliminováno riziko selhání součástí a zbytečných prostojů.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

VLASTNOSTI

Materiál: Telo: Ocel 1.5 mm. Průruba: Ocel 1.4 mm. Dveře: 1.5 mm ocel MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 a vyšší
Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 2 mm.

Telo: Ohýbané se švovými sváry. Čtyři otvory o průměru 8.5 mm pro upevnění na stenu v prohlubních o průměru 20.4 mm x 2 mm umožňujících proudění vzduchu kolem zadní části skříně.

Přední panel: Montuje se na povrch se 130° otevíráním. Skryté odnímatelné panty se záchytným kolíkem. Panty lze montovat tak, aby bylo možné horní i spodní otevírání. Mechanická zádržka dveří udržuje panel otevřený. Na vnitřní straně dveří se nachází navarené svorníky. Jeden odnímatelný montážní profil na straně pantu. Tesnost zajišťuje vstříkované jednodílné polyuretanové tesnění.

Zámek: Prizpusobený oboustranný zámek pro snadné otevírání panelu. Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost. Další vložky jsou k dispozici podle potřeby.

Montážní deska: Pro snadné horizontální umístění příslušenství je montážní panel vertikálně označen v 10 mm intervalech. Nahore a dole jsou otvory usnadňující upevnění kabelu. Upevněny na tlakově privarených cepech M8 k zadní straně skříně. Všechny postranice od 800 mm jsou vyztuženy založenými kraji.

Otvor průruby: Nahore a dole je umístěn zcela na pravé straně skříně a usnadňuje uložení kabeláže na montážním panelu. Průrubu (AF) a tesnění (AG) nejsou součástí balení. Pokud má být panel MAP zkombinován se skříní MAS nebo MAD, lze s panelem MAP použít průrubu ze skříně MAS/MAD.

Ochrana: Montovaný stojan splňuje normu IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, pokud namontujete průrubu a tesnění, která jsou součástí příslušenství. V kombinaci s MAS nebo MAD splňuje normu IP 55 | TYPE 12.

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Dodávka: Skřín s panelem, montážním profilem panelu a montážní deskou (není zahrnuto pro čísla položek koncí PER5).
Plastový dvoubitový 3mm klíč a montážní příslušenství. Zemní zařízení.


SPECIFIKACE

Body Thickness:	1.5mm
Tloušťka dveří:	1.5mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška (H)	Šířka (W)	Hloubka (D)	Montážní deska v ceně	Velikost panelu	Maximální montážní hloubka
MAP0306030PE R5	300mm	599mm	300mm	No		
MAP0306030R5	300mm	599mm	300mm	Yes	270 x 550mm	282mm
MAP0308030PE R5	300mm	800mm	300mm	No		
MAP0308030R5	300mm	800mm	300mm	Yes	270 x 750mm	282mm
MAP0310030PE R5	300mm	999mm	300mm	No		
MAP0310030R5	300mm	999mm	300mm	Yes	270 x 950mm	282mm
MAP0312030PE R5	300mm	1199mm	300mm	No		
MAP0312030R5	300mm	1199mm	300mm	Yes	270 x 1150mm	282mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE