


Univerzální sbernicový adaptér 200-250A, W060



Univerzální sbernicové adaptéry s pohyblivými upevňovacími lištami.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

UL

CSA

GL

DNV-GL

VLASTNOSTI

Popis: Trípólový univerzální sbernicový adaptér 200-250 A, s pohyblivými upevňovacími lištami s posuvnými maticemi M4 pro bezpečnou montáž spínacích zařízení.

Jmenovité napětí: 690 V.

Pro sbernice: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Ztráta výkonu na 80% zatížení: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Množství v balení: 1 kus.

Schválení: CSA, UL, GL, DNV GL.

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
32168	320mm	110mm	101mm	Plast, Ocel	Smooth	Light Gray
32214	222mm	108mm	101mm	Plast, Ocel	Smooth	Light Gray

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE