

PVT2 Replacement Module



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Replacement module for PVT2 photovoltaic surge protection devices

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Max Continuous Operating Voltage (Ucpv)	Nominal Discharge Current (In), IEC	Total Discharge Current (Itotal)	Voltage Protection Level (Up)	Response Time	Short Circuit Current Rating (Isccr)
PVT2500M	550V	20kA 8/20 μ s	50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT2750M	750V	20kA 8/20 μ s	40	5000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Katalogové číslo	Max Continuous Operating Voltage (Vpvc)	Voltage Protection Rating (VPR)	Nominal Discharge Current (In), UL	Short Circuit Current Rating (SCCR)
------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

PVT2500M	550 VDC	3000V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT2750M	550 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE