

Ventilací vrchní a spodní panely | Stojící skříne, DPCV



Pri osazení kompletní sady dveří a panelu zustane zachován estetický vzhled i stupeň krytí IP. Ventilací panely též zajišťují přirozené větrání.

VLASTNOSTI

Popis: Slouží k zakrytí volných míst na vrchní a spodní straně. Ventilací šterbiny umožňují účinnější odvod tepla ve skříních rozvadeců. Používá se v kombinaci s vodorovnými prepážkami CDH/CDHK

Materiál: Ocelový plech

Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.

Ochrana: Splňuje stupeň krytí IP 20.

Požadavky na montáž: Panel DPCV zakryje 200 mm výšky skříně. Při použití skříně o výšce 2000 mm s panelem DPCV tedy zbývá 1800 mm na částečné dveře/panely.

Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením

SPECIFIKACE

Tloušťka:	1.75mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Height 1	Height 2	Enclosure Material
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Ocelový Plech
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Ocelový Plech
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE