

Raychem

excellence is everything

Topné rohože QuickNet pro komfort vašich podlah

Originál je jen jeden!



Raychem Quicknet: Tenká Samolepicí Topná Rohož


Topná rohož Raychem QuickNet je vyrobena z dvoužilového odporového kabelu a opatřena pouze jedním připojovacím koncem, což výrazně usnadňuje elektroinstalaci a montáž rohože. Topná rohož je vysoce kvalitní konstrukce s odolnou LSOH izolací a vestavěným ochranným opletením.

- ▶ Skandinávský původ a 75 let tradice a zkušeností
- ▶ Tenká samolepicí rohož s dvoužilovým kabelem opatřeným LSOH pláštěm
- ▶ Produkt vyvinutý samotnými elektrikáři s důrazem na jednoduchou montáž, kvalitu a trvanlivost
- ▶ Optimalizovaná konstrukce zaručující snadnou instalaci a dlouhou životnost
- ▶ Vhodné pro všechny druhy podlahových krytin
- ▶ Nejdelší systémová záruka na trhu 20 let při instalaci certifikovaným elektrikářem

VÝBĚR TOPNÉ ROHOŽE

Podkladová vrstva	Podlahová krytina		
	dlažba	dřevo	linoleum
Betonový podklad	160 W/m ²	90 W/m ²	
Izolační deska, apod	160 W/m ²	90 W/m ²	

PRŮVODCE NÁVRHEM



PŘÍPRAVA ELEKTRO

Odjištěný přívod z rozvaděče, napájený přes proudový chránič 30 mA do instalační krabice.

Z instalační krabice dvě ohebné trubky k podlaze Ø 16 mm:

- ▶ Pro studený vývod topné rohože nebo kabelu
- ▶ Pro teplotní čidlo termostatu. Čidlo je vždy nutné z důvodu možné výměny a záruky ukládat do ohebné trubky

Podlahové vytápění by mělo být na spodní straně podlahy izolováno odpovídající kvalitní tepelnou izolací. Její tloušťka by se měla odvíjet od teplot pod a nad podlahou. Podlaha musí být rovněž chráněna proti vlhkosti.



INSTALACE ROHOŽE QUICKNET JE RYCHLÁ, BEZPEČNÁ A JEDNODUCHÁ:

- ▶ Rohož QuickNet s předem instalovaným topným kabelem je k dispozici v různých délkách, okamžitě připravená k pokládce
- ▶ Tloušťka jen 4 mm; není nutno navyšovat konstrukční výšku podlahy
- ▶ Samolepicí spodní strana; není zapotřebí lepidlo nebo spony
- ▶ Pokládá se přímo na stavební hmotu nebo tmel
- ▶ Připojujete jen jeden studený konec kabelu
- ▶ V místnostech složitých tvarů je možné kabel snadno vyjmout ze sítě a flexibilně pokrýt veškeré požadované plochy
- ▶ Kabel se nesmí rozplétat, zkracovat, prodlužovat nebo křížit
- ▶ Nezapomeňte použít regulaci Raychem minimálně s čidlem do podlahy vedeným v samostatné flexibilní hadici

KROK ZA KROKEM - JAK NA MONTÁŽ



Před pokládkou topné rohože nejprve pečlivě očistěte povrch podkladu a naneste vrstvu penetrace. Po zaschnutí rozviňte rohož a položte na podklad lepicí stranou. V případě snížené kvality povrchu, a s tím spojené horší přilnavosti, zajistěte topnou rohož přídatnými fixačními prvky.



Flexibilní lepidlo naneste přímo na topnou rohož po celé její ploše a nechte zaschnout podle návodu. Poté naneste druhou vrstvu flexibilního lepidla pro lepení dlažby. Pak položte dlažbu.



Změřte a zaznamenejte odporovou hodnotu topné smyčky a izolační stav a nezapomeňte pořídit fotodokumentaci s viditelným umístěním spojky a koncovky.



Spáru mezi dlažbou a obkladem vyplňte vhodnou flexibilní hmotou.



ELEKTRIKÁŘ RADÍ

- ▶ V případě atypických požadavků na pokládku lze topný kabel snadno vyjmout z nosné tkaniny a následně jej jednoduše vrátit
- ▶ Pro dokonalé obtečení stavebních hmot a minimalizaci rizika vzniku vzduchových kapes je rohož fixována dvojitou nosnou tkaninou bez přídatných lepicích pásek

Sestava topné rohože QuickNet



	QuickNet 160	QuickNet 90
Topný kabel	kabel s konstantním výkonem: 11 W/m	kabel s konstantním výkonem: 8,1 W/m
Výkon	max. 160 W/m ²	max. 90 W/m ²
Maximální pr. vlní teplota	90 °C	90 °C
Napětí	230 V AC	230 V AC
Rozteč kabelů	75 mm	90 mm
Vnější izolační plášť	LSOH	LSOH
Délka studeného vedení	5 m	2,5 m
Průměr topného kabelu	4 mm	4 mm
Minimální poloměr ohybu	30 mm	30 mm
Materiál nosné tkaniny	skleněné vlákno, samolepicí	skleněné vlákno, samolepicí
Šířka sítě	50 cm	50 cm



DVOUŽILOVÁ TOPNÁ ROHOŽ RAYCHEM QUICKNET 160 W/M²

Objednací číslo	Název produktu	Rozměry (m)	Výkon (W)	Napětí (V)
SZ18300294	R-QN-P-1,0M2/T0	0,5 x 2	160	230
SZ18300295	R-QN-P-1,5M2/T0	0,5 x 3	240	230
SZ18300296	R-QN-P-2,0M2/T0	0,5 x 4	320	230
SZ18300297	R-QN-P-2,5M2/T0	0,5 x 5	400	230
SZ18300298	R-QN-P-3,0M2/T0	0,5 x 6	480	230
SZ18300299	R-QN-P-3,5M2/T0	0,5 x 7	560	230
SZ18300300	R-QN-P-4,0M2/T0	0,5 x 8	640	230
SZ18300301	R-QN-P-4,5M2/T0	0,5 x 9	720	230
SZ18300302	R-QN-P-5,0M2/T0	0,5 x 10	800	230
SZ18300303	R-QN-P-6,0M2/T0	0,5 x 12	960	230
SZ18300304	R-QN-P-7,0M2/T0	0,5 x 14	1120	230
SZ18300305	R-QN-P-8,0M2/T0	0,5 x 16	1280	230
SZ18300306	R-QN-P-9,0M2/T0	0,5 x 18	1440	230
SZ18300307	R-QN-P-10,0M2/T0	0,5 x 20	1600	230

DVOUŽILOVÁ TOPNÁ ROHOŽ RAYCHEM QUICKNET 90 W/M²

Objednací číslo	Název produktu	Rozměry (m)	Výkon (W)	Napětí (V)
SZ18300279	R-QN-N-1,0M2/T0	0,5 x 2	90	230
SZ18300280	R-QN-N-1,5M2/T0	0,5 x 3	135	230
SZ18300281	R-QN-N-2,0M2/T0	0,5 x 4	180	230
SZ18300282	R-QN-N-2,5M2/T0	0,5 x 5	225	230
SZ18300283	R-QN-N-3,0M2/T0	0,5 x 6	275	230
SZ18300284	R-QN-N-3,5M2/T0	0,5 x 7	320	230
SZ18300285	R-QN-N-4,0M2/T0	0,5 x 8	360	230
SZ18300286	R-QN-N-4,5M2/T0	0,5 x 9	405	230
SZ18300287	R-QN-N-5,0M2/T0	0,5 x 10	450	230
SZ18300288	R-QN-N-6,0M2/T0	0,5 x 12	545	230
SZ18300289	R-QN-N-7,0M2/T0	0,5 x 14	630	230
SZ18300290	R-QN-N-8,0M2/T0	0,5 x 16	725	230
SZ18300291	R-QN-N-9,0M2/T0	0,5 x 18	800	230
SZ18300292	R-QN-N-10,0M2/T0	0,5 x 20	915	230
SZ18300293	R-QN-N-12,0M2/T0	0,5 x 24	1100	230

TERMOSTATY

Název výrobku	Obj. č.
R-NRG-DM	1244-015152
Adaptabilní elektronický termostat s inteligentní funkcí, spínacími hodinami a modře podsvětleným LCD-displejem, volitelně možno nastavit snímání teploty podlahy, teploty prostoru nebo teploty prostoru s podlahovým čidlem jako omezovačem.	




Název výrobku	Obj. č.
R-GREEN-LEAF-EU	1244-017312
Termostat GREEN LEAF je programovatelný termostat pro elektrické podlahové vytápění určený k montáži na zeď. Termostat může pracovat v režimu snímání podlahy, v režimu snímání pokoje a v režimu snímání pokoje s omezovačem teploty podlahy.	



Název výrobku	Obj. č.
R-SENZ-WIFI	1244-017778
Nová generace termostatu nejen pro podlahové vytápění s Wi-Fi a aplikací pro mobilní telefony a tablety. Snadné dotykové ovládání a výběr ze třech možností snímání teploty.	



Spočítejte své
náklady na vytápění
www.spotrebadomu.cz



Česká Republica

Tél +420 606 069 618 (Comm) /

+420 602 232 969 (Ind)

infoCZ@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat

©2025 Chemelex. Všechny značky a loga Chemelex jsou majetkem anebo jsou licencovány společností Chemelex Europe GmbH nebo jejími přidruženými společnostmi. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Chemelex si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RAYCHEM-SB-EU1315-QuickNet-CZ-2504

chemelex.com