

Copper-Bonded Ground Rod, Pointed

Power Utilities



VLASTNOSTI

99.9% pure electrolytic copper coating

Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving

Copper coating will not crack when bent or tear when driven

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Tensile Strength	Ground Rod Diameter, Nominal	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Plating Thickness	Unit Weight	UPC Label
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	No


DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

Additional lengths available.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE