

DT1 DIN Rail Surge Protection Replacement Module



CERTIFICERINGER



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	DT1300M	DT175M	DT1480M
Nominal System Voltage (Un)	240 V	60 V	400 V
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	300 V	75 V	480 V
Nominal Discharge Current (In), IEC	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Max Discharge Current (Imax), IEC	50kA 8/20 μ s	50kA 8/20 μ s	50kA 8/20 μ s
Nominal Discharge Current (In), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Frequency	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperature	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Enclosure Material	UL® 94V-0 Thermoplastic	UL® 94V-0 Thermoplastic	UL® 94V-0 Thermoplastic

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE