


Topný ventilátor, EHV



Výkonný topný ventilátor, EHV, nabízí vysoký topný výkon. Ohřívac využívá k rovnomernému rozvodu generovaného tepla ve skříni ventilátor, což zabranuje vzniku horkých míst. Systém eliminuje kondenzaci vody, a to i při prudkém poklesu teploty prostředí.

PRŮMYSLOVÉ NORMY

cRUus_UL

CE

EAC

VLASTNOSTI

Popis: Výkonný a prostorově úsporný topný ventilátor zabranující kondenzaci. Ventilátor napomáhá přirozené konvekci a urychluje distribuci tepla ve velkých skříních. Montážní svorka na lištu DIN 35 mm (EN60715). Bezpečnostní tepelná pojistka s automatickým spojením zabranuje prehrátí v případě závady ventilátoru.

Topné těleso: Výkonný topný clánek.

Materiál: Plast podle normy UL94 V-0 a litý hliník.

Životnost vetráčku: 50 000 hod. při teplotě 25 °C.

Provozní teplota: -45 °C až +70 °C.

Připojení: 3pólový šroubovací konektor 2,5 mm².

Ochrana: IP 20, třída I (uzemněno).

Schválení: CE

Množství v balení: 1 kus

Pack quantity: 1 piece

High performance fan heater with a high heating capacity

The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater

Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ

Protection: IP 20, Class I (earthed)

SPECIFIKACE

Table 1/1						
Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Barva
EHV150	112mm	81mm	47mm	Plast, Plast	Strukturovaný Práškový	Gray
EHV100	112mm	81mm	47mm	Plast, Plast	Strukturovaný Práškový	Gray
EHV300	151mm	120mm	47mm	Plast, Plast	Strukturovaný Práškový	Gray
EHV400	151mm	120mm	47mm	Plast, Plast	Strukturovaný Práškový	Gray
EHV200	151mm	120mm	47mm	Plast, Plast	Strukturovaný Práškový	Gray

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Napětí (V): 120 V AC na vyžádání.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE