

nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen mit Schallschutzeinlage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Rohrschellen werden einbaufertig vormontiert geliefert (Größen bis 600 mm)

Der vergrößerte Öffnungswinkel vereinfacht das Einlegen der Lüftungsrohre (Größen bis 600 mm)

Das besondere Schnellverschlussystem verhindert, dass sich die Rohrschelle beim Verschieben des Lüftungsrohres versehentlich öffnet (Größen bis 600 mm)

Das Schnellverschlussystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen (Größen bis 600 mm)

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolerungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Temperatur: -50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFVI0080EG	586601	EPDM-SBR Rubber, Stahl	80 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0100EG	586603	EPDM-SBR Rubber, Stahl	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0125EG	586605	EPDM-SBR Rubber, Stahl	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0140EG	586606	EPDM-SBR Rubber, Stahl	140 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0150EG	586607	EPDM-SBR Rubber, Stahl	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0160EG	586608	EPDM-SBR Rubber, Stahl	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0200EG	586610	EPDM-SBR Rubber, Stahl	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVI0250EG	586612	EPDM-SBR Rubber, Stahl	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0300EG	586614	EPDM-SBR Rubber, Stahl	300 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0315EG	586615	EPDM-SBR Rubber, Stahl	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0355EG	586616	EPDM-SBR Rubber, Stahl	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0400EG	586617	EPDM-SBR Rubber, Stahl	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVI0450EG	586618	EPDM-SBR Rubber, Stahl	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm
MFVI0500EG	586619	EPDM-SBR Rubber, Stahl	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm
MFVI0560EG	586620	EPDM-SBR Rubber, Stahl	560 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm
MFVI0600EG	586621	EPDM-SBR Rubber, Stahl	600 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm




Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
MFVI0630EG	586622	EPDM-SBR Rubber, Stahl	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFVI0710EG	586623	EPDM-SBR Rubber, Stahl	710 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFVI0800EG	586624	EPDM-SBR Rubber, Stahl	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFVI0900EG	586625	EPDM-SBR Rubber, Stahl	900 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Winkel (a)	Statische Last
MFVI0080EG	586601	6	27mm	80 °	775N
MFVI0100EG	586603	6	27mm	80 °	775N
MFVI0125EG	586605	6	27mm	80 °	775N
MFVI0140EG	586606	6	40mm	80 °	775N
MFVI0150EG	586607	6	40mm	80 °	775N
MFVI0160EG	586608	6	40mm	80 °	775N
MFVI0200EG	586610	6	40mm	80 °	775N
MFVI0250EG	586612	6	40mm	80 °	1000N
MFVI0300EG	586614	6	40mm	80 °	1000N
MFVI0315EG	586615	6	40mm	80 °	1000N
MFVI0355EG	586616	6	40mm	80 °	1000N
MFVI0400EG	586617	6	40mm	80 °	1000N

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Winkel (a)	Statische Last
MFVI0450EG	586618	6	40mm	80 °	1400N
MFVI0500EG	586619	6	40mm	80 °	1400N
MFVI0560EG	586620	6	40mm	80 °	1400N
MFVI0600EG	586621	6	40mm	80 °	1400N
MFVI0630EG	586622	6	40mm		1900N
MFVI0710EG	586623	6	40mm		1900N
MFVI0800EG	586624	6	40mm		1900N
MFVI0900EG	586625	6	40mm		1900N

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

