

DT2 DIN Rail Surge Protection Replacement Module



CERTIFICERINGER



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	DT2300M	DT275M	DT2480M
Nominal System Voltage (Un)	240 V	60 V	400 V
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	300 V	75 V	480 V
Nominal Discharge Current (In), IEC	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Max Discharge Current (Imax), IEC	50kA 8/20 μ s	50kA 8/20 μ s	50kA 8/20 μ s
Nominal Discharge Current (In), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Frequency	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperature	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Enclosure Material	UL® 94V-0 Thermoplastic	UL® 94V-0 Thermoplastic	UL® 94V-0 Thermoplastic

Katalognummer	DT2300M	DT275M	DT2480M
Certificeringer	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	VDE, CE, ERICO DT2 Series	CE, ERICO DT2 Series, VDE

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE