

Kabel zum Schienennetz nur Schweißtiegel, Strom

Data Solutions



MERKMALE

Ersatzgießtiegel zum Einbau von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

Anschlüsse für Leistungs- oder Schutzleiter zur Neutralachse

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Art der Anschlussklemme: W

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBWY2LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	35 mm ² konzentrisch	7.75mm	T20	Linksseitig
PBWY2RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	35 mm ² konzentrisch	7.75mm	T20	Rechtsseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBX3RH	227045	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	50 mm ² Seilschlag	9.27mm	T20	Rechtsseitig
PB2CLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	1/0 konzentrisch	9.5mm	T20	Linksseitig
PB2CRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	1/0 konzentrisch	9.5mm	T20	Rechtsseitig
PB2GLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	2/0 konzentrisch	10.62mm	T20	Linksseitig
PB2GRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	2/0 konzentrisch	10.62mm	T20	Rechtsseitig
PB2JRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20	Rechtsseitig
PB2JLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20	Linksseitig
PB2QLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	4/0 konzentrisch	13.41mm	T20	Linksseitig
PB2QRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	4/0 konzentrisch	13.41mm	T20	Rechtsseitig
PBWS6RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	Verbunddraht 3/0	14.53mm	T20	Rechtsseitig
PBWS6LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	Verbunddraht 3/0	14.53mm	T20	Linksseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBX5RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20	Rechtsseitig
PBX5LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20	Linksseitig
PB2SRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	4/0 Seilschlag	15.49mm	T20	Rechtsseitig
PB2SLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	4/0 Seilschlag	15.49mm	T20	Linksseitig
PBX7LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	150 mm ² Seilschlag	17.04mm	T20	Linksseitig
PBX7RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	150 mm ² Seilschlag	17.04mm	T20	Rechtsseitig
PB2W010LH		R13, RI52	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Linksseitig
PB2W010RH		R13, RI52	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Rechtsseitig
PB2WRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Rechtsseitig
PB2WLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Linksseitig
PB2WLK1LH		LK1 Rillenschiene	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Linksseitig
PB2WLK1RH		LK1 Rillenschiene	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Rechtsseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBXW8RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	185 mm ² Seilschlag	20.19mm	T20	Rechtsseitig
PBXW8LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	185 mm ² Seilschlag	20.19mm	T20	Linksseitig
PBW3FRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	350 kcmil Seilschlag	22.35mm	T20	Rechtsseitig
PBXW902LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	240 mm ² Seilschlag	23.62mm	T20	Linksseitig
PBXW902RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	240 mm ² Seilschlag	23.62mm	T20	Rechtsseitig
PBW3SLK1LH		LK1 Rillenschiene	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Linksseitig
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Rechtsseitig
PBW3SLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Linksseitig
PBW3SRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschritte	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Rechtsseitig
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Linksseitig
PBW3SLK1RH		LK1 Rillenschiene	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Rechtsseitig

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.