

TR Vierpoliger Verteilerblock, 400 A

Data Solutions



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfache Befestigung auf DIN-Schiene oder Halterungen mit Schrauben

Inklusive Schrauben für Ausgangsverbindungen

Transparente Schutzhülle

Leichte Zugänglichkeit zur Verkabelung

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN


Katalognummer	TR-400A
Artikelnummer	562010
Material	Kupfer Glasfaser verstärktes Polyamid Plexiglass

Katalognummer	TR-400A
Max. Arbeitsspannung, IEC (Ui)	1000
Spitzen-Kurzschlussstrom (Ipk)	34kA
Halte-Kurzzeitstrom (Icw) 1 s	28kA
Anzahl Anschlüsse Netzseite	1
Anzahl Anschlüsse Lastseite	8
Lochgröße (HS)	12mm
Gewindegöße (TS)	M6
Tiefe (D)	140mm
Höhe (H)	240mm
Breite (W)	300mm
Stückgewicht	2.83kg
Entflammbarkeitsklasse	UL® 94V-0
Entspricht	IEC 60439,1 IEC 61439,1 IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.