

PVT1 Ersatzmodul



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ersatzmodul für PVT1 Photovoltaik-Überspannungsschutz

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Max. Dauerbetriebsspannung (Ucpv)	Bemessungs-Entladungsstrom (In), IEC	Gesamtentladestrom (Itotal)	Spannungsschutzpegel (Up)	Reaktionszeit	Bemessungskurzschlussstrom (Iscsr)
PVT1750M	750V	20kA 8/20 µs	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1750SM	750V	20kA 8/20 µs	10, 40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT1500M	550V	20kA 8/20 µs	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA
PVT1500SM	550V	20kA 8/20 µs	12.5, 50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

Katalognummer	Max. Dauerbetriebsspannung (V _{pdc})	Voltage Protection Rating (VPR)	Bemessungs- Entladungsstrom (In), UL	Bemessungskurzschlussstrom (SCCR)
PVT1750M	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1750SM	750 VDC	4000V	20kA 8/20 µs	65kA
PVT1500M	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA
PVT1500SM	550 VDC	2500V	20kA 8/20 µs	50kA

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE