


nVent ERIFLEX Flexbus HCBC Platte



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Massive verzinnte Verbinder ergeben einen gut leitenden Kontakt und schützen das Geflecht während der Montage

Die HCBC-Platte ermöglicht, dass die Isolierung des Flexbus-Leiters die Anschlussfläche überlappt

Verzinnertes Kupfer erlaubt den Anschluss von Kupfer- oder Aluminiumleitern

Schnell und leicht zu installieren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer

Oberfläche: Verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	D	Dicke (T)
FLEXPLATE50	508180	65 mm	63 mm	45 mm	41 mm	5 mm
FLEXPLATE100	508181	115 mm	63 mm	45 mm	51 mm	5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Leitergröße	Stückgewicht
FLEXPLATE50	508180	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	0.16 kg
FLEXPLATE100	508181	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	0.32 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für den ordnungsgemäßen Anschluss des Flexbus-Leiters ist die Verwendung der HCBC-Klemme in Verbindung mit der HCBC-Platte zwingend erforderlich.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE