

Trennschalter, WO60



Federgesteuerter Trennschalter ohne Sicherungen.

INDUSTRIE-STANDARDS

IEC

VDE

DNV-GL

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliger Trennschalter. Mit Multifunktionsgriff (Einrastmechanismus). Anschluss an der Unterseite.

Nennspannung: 690 V.

Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Verlustleistung bei 80% Last: 26.7 W.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, VDE, DNV GL.

Connection at the bottom

Rated voltage: 690 V

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 26,7 W

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1						
Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche	Farbe
33540	200mm	106mm	176mm	Kunststoff, Stahl	Glatt	Hellgrau

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.