


CABS Verteilerschienenhalterung Bausatz

Energieversorger



ZERTIFIZIERUNGEN



EIGENSCHAFTEN

Für alle Verteilerschienenarten

Verbesserung der Biegefestigkeit durch Verzahnen oder Stapeln zweier Profile

Schnelle, einfache Installation

Halogenfreie Isolatoren

RoHS-konform

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Nennstrom bei typischer Anwendung	Max. Betriebsspannung, IEC (Ui)	Arbeitstemperatur	Verteilerschienen pro Phase	Stromschienen-Breite
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Verteilerschienendicke	Breite (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE