


EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded

Power Utilities

EMC Shielded subrack for backplane mounting, rear side covered by a rear panel.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Supplied as space-saving flat-pack

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

IP 20, in accordance with IEC 60529

Aluminum construction

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Horizontal rail type "light"

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ EMV-Dichtung
24563-142	3 U	235 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm	Textil
24563-143	3 U	295 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24563-144	3 U	355 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24563-145	3 U	415 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24563-146	3 U	475 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24563-442	6 U	235 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm	Textil
24563-443	6 U	295 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24563-444	6 U	355 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24563-445	6 U	415 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil
24563-446	6 U	475 mm	1	Rückwandplatte	160 mm, 220 mm, 280 mm	Textil

Table 2/2

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	EMV-Schirmung	Breite Gestell	Statische Last
24563-142	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf
24563-143	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf
24563-144	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf
24563-145	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	EMV-Schirmung	Breite Gestell	Statische Last
24563-146	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf
24563-442	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf
24563-443	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf
24563-444	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf
24563-445	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf
24563-446	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Ja	84 HP	11 kgf

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE