

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Retrofit Shielding

Power Utilities

Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 (DIN 41612).



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Rear horizontal rails for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ EMV-Dichtung
24563-191	3 U	175 mm	1	DIN-Steckverbinder	160 mm	Edelstahl
24563-192	3 U	235 mm	1	DIN-Steckverbinder	160 mm, 220 mm	Edelstahl
24563-193	3 U	295 mm	1	DIN-Steckverbinder	160 mm, 220 mm, 280 mm	Edelstahl
24563-194	3 U	355 mm	1	DIN-Steckverbinder	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Edelstahl
24563-491	6 U	175 mm	1	DIN-Steckverbinder	160 mm	Edelstahl
24563-492	6 U	235 mm	1	DIN-Steckverbinder	160 mm, 220 mm	Edelstahl
24563-493	6 U	295 mm	1	DIN-Steckverbinder	160 mm, 220 mm, 280 mm	Edelstahl
24563-494	6 U	355 mm	1	DIN-Steckverbinder	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Edelstahl

Table 2/3

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	EMV-Schirmung	Produkttyp	Breite Gestell
24563-191	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP
24563-192	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP
24563-193	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP
24563-194	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP
24563-491	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP
24563-492	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP
24563-493	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	EMV-Schirmung	Produkttyp	Breite Gestell
24563-494	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Nein	Baugruppenträger/Einschub	84 HP

Table 3/3

Katalognummer	Statische Last
24563-191	11 kgf
24563-192	11 kgf
24563-193	11 kgf
24563-194	11 kgf
24563-491	11 kgf
24563-492	11 kgf
24563-493	11 kgf
24563-494	11 kgf

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.