

Front Panel, Refrofit Shielding

Power Utilities



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung
20846-437	3 U	42 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-438	3 U	63 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-453	6 U	42 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung
20846-454	6 U	63 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
30846-676	3 U	84 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
30846-683	4 U	84 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
30846-771	6 U	84 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
30846-859	9 U	84 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
30846-588	2 U	84 HP	1	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
30846-864	3 U	2 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
30846-865	6 U	2 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-424	3 U	16 HP		Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-425	3 U	3 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-426	3 U	4 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-427	3 U	5 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-428	3 U	6 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-429	3 U	7 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-430	3 U	8 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-431	3 U	10 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-432	3 U	12 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-433	3 U	14 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung
20846-434	3 U	21 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-436	3 U	28 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-442	6 U	3 HP		Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-443	6 U	4 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-444	6 U	5 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-445	6 U	6 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-446	6 U	7 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-447	6 U	8 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-448	6 U	10 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-449	6 U	12 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-450	6 U	14 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-451	6 U	21 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-452	6 U	28 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert
20846-456	6 U	16 HP	5	Anschraubbare Front	Edelstahl	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material
20846-437	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-438	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV- Schirmung	Höhe	Material
20846-453	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-454	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
30846-676	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
30846-683	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	172.9 mm	Aluminium
30846-771	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
30846-859	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	395.1 mm	Aluminium
30846-588	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	84 mm	Aluminium
30846-864	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
30846-865	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-424	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-425	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-426	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-427	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-428	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV- Schirmung	Höhe	Material
20846-429	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-430	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-431	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-432	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-433	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-434	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-436	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	128.4 mm	Aluminium
20846-442	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-443	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-444	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-445	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-446	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-447	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-448	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Material
20846-449	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-450	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-451	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-452	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium
20846-456	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10	Nein (nachrüstbar)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite
20846-437	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm
20846-438	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm
20846-453	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	213 mm
20846-454	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	319.7 mm
30846-676	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
30846-683	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
30846-771	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
30846-859	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
30846-588	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	426.4 mm
30846-864	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	9.8 mm

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite
30846-865	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	9.8 mm
20846-424	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	80.9 mm
20846-425	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	14.9 mm
20846-426	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	20 mm
20846-427	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	25 mm
20846-428	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	30.1 mm
20846-429	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	35.2 mm
20846-430	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	40.3 mm
20846-431	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	50.5 mm
20846-432	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	60.6 mm
20846-433	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	70.8 mm
20846-434	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	106.3 mm
20846-436	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm
20846-442	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	14.9 mm
20846-443	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	20 mm
20846-444	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	25 mm
20846-445	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	30.1 mm
20846-446	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	35.2 mm

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Breite
20846-447	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	40.3 mm
20846-448	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	50.5 mm
20846-449	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	60.6 mm
20846-450	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	70.8 mm
20846-451	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	106.3 mm
20846-452	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	141.9 mm
20846-456	Frontplatte	Frontplatte ohne Griff	80.9 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE