

Guide Rail With Coding for CompactPCI/VME64x, PC

Power Utilities

New generation of Wih Coding type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the

MERKMALE

NEW generation with coding type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units

Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

"Halogen-Free", according to IEC 61249-2-21

Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements

Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Material	Farbe	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Entspricht
24568-356	Polycarbonat	Rot		160 mm	2	EN 45545-2
24568-357	Polycarbonat	Rot		70 mm	2	EN 45545-2
24568-358	Polycarbonat	Grau		160 mm	2	EN 45545-2

Katalognummer	Material	Farbe	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Entspricht
24568-360	Polycarbonat	Grau		70 mm	2	EN 45545-2
64568-085	Polycarbonat	Rot	50	70 mm	2	EN 45545-2
64568-086	Polycarbonat	Grau	50	70 mm	2	EN 45545-2
64568-089	Polycarbonat	Rot	50	160 mm	2	EN 45545-2
64568-090	Polycarbonat	Grau	50	160 mm	2	EN 45545-2
64568-091	Polycarbonat	Rot	50	220 mm	2	EN 45545-2
64568-092	Polycarbonat	Grau	50	220 mm	2	EN 45545-2
24568-331	Polycarbonat, Aluminium	Rot, Silber	10	280 mm	2.5	EN 45545-2
24568-332	Polycarbonat, Aluminium	Rot, Silber	10	340 mm	2.5	EN 45545-2
24568-341	Polycarbonat, Aluminium	Grau, Silber	10	280 mm	2.5	EN 45545-2
24568-342	Polycarbonat, Aluminium	Grau, Silber	10	340 mm	2.5	EN 45545-2
64568-111	Polycarbonat, Aluminium	Rot, Silber	50	220 mm	2.5	EN 45545-2
64568-112	Polycarbonat, Aluminium	Grau, Silber	50	220 mm	2.5	EN 45545-2
64568-110	Polycarbonat, Aluminium	Grau, Silber	50	160 mm	2.5	EN 45545-2
64568-109	Polycarbonat, Aluminium	Rot, Silber	50	160 mm	2.5	EN 45545-2

Table 2/2

Katalognummer	Produktfamilie	Produkttyp	Typ	Passt zu
---------------	----------------	------------	-----	----------

24568-356	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
24568-357	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
24568-358	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
24568-360	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
64568-085	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
64568-086	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
64568-089	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
64568-090	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme

64568-091	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
64568-092	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
24568-331	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
24568-332	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
24568-341	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
24568-342	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
64568-111	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
64568-112	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme

64568-110	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme
64568-109	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac	Führungsschiene	Mit Kodierung	Baugruppenträger, Gehäuse, 19-Zoll- Einschub, Systeme

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE