


CrossBoard-Montageplattform, WOCB



Anschluss- und Montageplattform für alle CrossBoard-Komponenten.

INDUSTRIE-STANDARDS

UL

IEC

MERKMALE

Beschreibung: 3-poliges modulares Stromverteilungssystem mit Berührungsschutz. Montageplattform für alle CrossBoard-Komponenten.

Nennspannung: 690 V.

Bemessungsstrom: 125 A.

Verlustleistung bei 80% Last: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Zertifikate: IEC, UL.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Gehäusematerial	Produktfamilie	Material	Oberfläche
11225	160mm	225mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt
11405	160mm	405mm	Kunststoff	Allgemeines IEC-Zubehör	Kunststoff	Glatt-matt

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE