


## Frontplatten, U-Profil, schirmbar (Textildichtung)



U-Frontplatte für EMV-Textildichtung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)

## SPEZIFIKATIONEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| <b>Tiefe (D):</b>     | 2.5mm                  |
| <b>Material:</b>      | Aluminium              |
| <b>Oberfläche:</b>    | Eloxiert; Passiviert   |
| <b>Zubehörtyp:</b>    | Frontplatte            |
| <b>Produkttyp:</b>    | Frontplatte            |
| <b>Typ:</b>           | Frontplatte ohne Griff |
| <b>EMV-Schirmung:</b> | Nein (nachrüstbar)     |

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 30849-001     | 3U           | 2HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30849-004     | 3U           | 3HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30849-002     | 6U           | 2HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-354     | 3U           | 4HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-380     | 3U           | 6HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30849-005     | 6U           | 3HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-382     | 3U           | 7HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-356     | 3U           | 8HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-355     | 6U           | 4HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-357     | 6U           | 8HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-384     | 3U           | 9HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-386     | 3U           | 10HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-358     | 3U           | 12HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-381     | 6U           | 6HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-013     | 3U           | 14HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-383     | 6U           | 7HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-015     | 3U           | 16HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-108     | 6U           | 16HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 20848-206     | 2U           | 28HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-020     | 3U           | 21HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-387     | 6U           | 10HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-359     | 6U           | 12HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-260     | 2U           | 42HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-027     | 3U           | 28HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-106     | 6U           | 14HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-268     | 4U           | 28HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-047     | 3U           | 42HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-113     | 6U           | 21HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-261     | 2U           | 63HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-269     | 4U           | 42HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-120     | 6U           | 28HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-262     | 2U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-647     | 5U           | 28HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-648     | 5U           | 42HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-068     | 3U           | 63HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-270     | 4U           | 42HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Breite Gestell | Anzahl Verpackungen | Befestigung         | Typ Dichtung | Frontbeschichtung |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 20848-097     | 3U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-139     | 6U           | 42HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-649     | 5U           | 63HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-271     | 4U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-160     | 6U           | 63HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-650     | 5U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-189     | 6U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-385     | 3U           | 9HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 20848-280     | 9U           | 84HP           | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-378     | 3U           | 5HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |
| 30848-379     | 6U           | 5HP            | 1                   | Anschraubbare Front | Textil EMV   | Eloxiert          |

| Table 2/3     |                      |                   |                                        |          |            |                  |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|------------|------------------|
| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                             | Höhe (H) | Breite (W) | Zertifizierungen |
| 30849-001     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 9.8mm      | RoHS             |
| 30849-004     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 14.9mm     | RoHS             |
| 30849-002     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 9.8mm      | RoHS             |
| 30848-354     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10<br>1,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 20mm       | RoHS             |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                         | Höhe (H) | Breite (W) | Zertifizierungen |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------|
| 30848-380     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 30.1mm     | RoHS             |
| 30849-005     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 14.9mm     |                  |
| 30848-382     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 35.2mm     | RoHS             |
| 30848-356     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 40.3mm     | RoHS             |
| 30848-355     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 20mm       | RoHS             |
| 30848-357     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 40.3mm     | RoHS             |
| 30848-384     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 45.38mm    |                  |
| 30848-386     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 50.5mm     | RoHS             |
| 30848-358     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 60.6mm     | RoHS             |
| 30848-381     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 30.1mm     | RoHS             |
| 20848-013     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 70.8mm     | RoHS             |
| 30848-383     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 35.2mm     | RoHS             |
| 20848-015     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 80.9mm     | RoHS             |
| 20848-108     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 80.9mm     | RoHS             |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | Höhe (H) | Breite (W) | Zertifizierungen |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|------------|------------------|
| 20848-206     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 84mm     | 141.9mm    |                  |
| 20848-020     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 106.3mm    | RoHS             |
| 30848-387     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 50.5mm     | RoHS             |
| 30848-359     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 60.6mm     | RoHS             |
| 20848-260     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 84mm     | 213mm      |                  |
| 20848-027     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 141.9mm    | RoHS             |
| 20848-106     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 70.8mm     | RoHS             |
| 20848-268     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm  | 141.9mm    | RoHS             |
| 20848-047     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 213mm      | RoHS             |
| 20848-113     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 106.3mm    | RoHS             |
| 20848-261     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 84mm     | 319.7mm    |                  |
| 20848-269     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm  | 213mm      | RoHS             |
| 20848-120     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 141.9mm    | RoHS             |
| 20848-262     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 84mm     | 426.4mm    | RoHS             |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                       | Höhe (H) | Breite (W) | Zertifizierungen |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|------------|------------------|
| 20848-647     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm  | 141.9mm    |                  |
| 20848-648     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm  | 213mm      |                  |
| 20848-068     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 319.7mm    | RoHS             |
| 20848-270     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm  | 213mm      | RoHS             |
| 20848-097     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 426.4mm    | RoHS             |
| 20848-139     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 213mm      | RoHS             |
| 20848-649     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm  | 319.7mm    |                  |
| 20848-271     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 172.9mm  | 426.4mm    | RoHS             |
| 20848-160     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 319.7mm    | RoHS             |
| 20848-650     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 217.4mm  | 426.4mm    |                  |
| 20848-189     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 426.4mm    | RoHS             |
| 30848-385     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 45.38mm    |                  |
| 20848-280     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 395.1mm  | 426.4mm    | RoHS             |
| 30848-378     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/10 | 128.4mm  | 25mm       | RoHS             |

| Katalognummer | Oberfläche Rückseite | Behandelte Kanten | Entspricht                          | Höhe (H) | Breite (W) | Zertifizierungen |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------------|
| 30848-379     | Leitend              | Nein              | IEC 60297-3-10 1,<br>IEEE 1101.1/10 | 261.8mm  | 25mm       | RoHS             |

Table 3/3

| Katalognummer | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|
| 30849-001     | No               |
| 30849-004     | No               |
| 30849-002     | No               |
| 30848-354     | No               |
| 30848-380     | No               |
| 30849-005     | No               |
| 30848-382     | No               |
| 30848-356     | No               |
| 30848-355     | No               |
| 30848-357     | No               |
| 30848-384     | No               |
| 30848-386     | No               |
| 30848-358     | No               |
| 30848-381     | No               |
| 20848-013     | No               |

| Katalognummer | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|
| 30848-383     | No               |
| 20848-015     | No               |
| 20848-108     | No               |
| 20848-206     | No               |
| 20848-020     | No               |
| 30848-387     | No               |
| 30848-359     | No               |
| 20848-260     | No               |
| 20848-027     | No               |
| 20848-106     | No               |
| 20848-268     | No               |
| 20848-047     | No               |
| 20848-113     | No               |
| 20848-261     | No               |
| 20848-269     | No               |
| 20848-120     | No               |
| 20848-262     | No               |
| 20848-647     | No               |

| Katalognummer | Schnelles Schiff |
|---------------|------------------|
| 20848-648     | No               |
| 20848-068     | No               |
| 20848-270     | No               |
| 20848-097     | No               |
| 20848-139     | No               |
| 20848-649     | No               |
| 20848-271     | No               |
| 20848-160     | No               |
| 20848-650     | No               |
| 20848-189     | No               |
| 30848-385     | No               |
| 20848-280     | No               |
| 30848-378     | No               |
| 30848-379     | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.


14 ... 84 TE: mehrteiliges U-Profil (Frontplatte mit gecrimpten Profilen).

Oberflächenunterschiede zwischen 2 bis 12 TE und 14 bis 84 TE

2 ... 12 TE: einteiliges U-Profil

Schirmung durch EMV-Dichtung (Textil) bitte separat bestellen.

Standardpackungsmenge: 2 bis 28HP: 5 Stück, 42 bis 84 HP: 1 Stück, nur in Standardpackungen (SPQ) lieferbar.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

## North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

## Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE