

# Varistar CP Schankgestell, erdbebensicher



Geschweißtes Stahlgehäuse, das speziell zum Schutz von Geräten in Gebieten mit seismischer Aktivität entwickelt wurde und die Anforderungen der Bellcore Zone 4 erfüllt.

## MERKMALE

St, 1,5 mm, verzinkt, Oberfläche: pulverbeschichtet

Erdbebenfestigkeit bis Bellcore Zone 4

Geschweißtes, erdbebensicheres Gestell mit Versteifungswinkeln, RAL 7021

Dynamische Traglast 250 kg nach IEC 61587-2

## SPEZIFIKATIONEN

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Dynamische Belastung:</b> | 250kg                        |
| <b>Statische Last:</b>       | 1600kg                       |
| <b>Produkttyp:</b>           | Schaltschrank-/Gestellrahmen |
| <b>Rahmenmaterial:</b>       | Stahl                        |

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Schock- und Vibrationstoleranz |
|---------------|--------------|--------|--------|-------|---------------------|--------------------------------|
| 20630-358     | 33U          | 1600mm | 600mm  | 600mm | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-359     | 33U          | 1600mm | 600mm  | 600mm | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-360     | 33U          | 1600mm | 800mm  | 600mm | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-361     | 33U          | 1600mm | 800mm  | 800mm | 1                   | 5g (force)                     |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Tiefe  | Anzahl Verpackungen | Schock- und Vibrationstoleranz |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------------------|--------------------------------|
| 20630-362     | 38U          | 1800mm | 600mm  | 600mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-363     | 38U          | 1800mm | 600mm  | 800mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-364     | 38U          | 1800mm | 800mm  | 600mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-365     | 38U          | 1800mm | 800mm  | 800mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-366     | 42U          | 2000mm | 600mm  | 600mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-367     | 42U          | 2000mm | 600mm  | 800mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-370     | 42U          | 2000mm | 800mm  | 600mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-371     | 42U          | 2000mm | 800mm  | 800mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-374     | 47U          | 2200mm | 600mm  | 600mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-375     | 47U          | 2200mm | 600mm  | 800mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-376     | 47U          | 2200mm | 800mm  | 600mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-377     | 47U          | 2200mm | 800mm  | 800mm  | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-368     | 42U          | 2000mm | 600mm  | 1000mm | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-369     | 42U          | 2000mm | 600mm  | 1200mm | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-372     | 42U          | 2000mm | 800mm  | 1000mm | 1                   | 5g (force)                     |
| 20630-373     | 42U          | 2000mm | 800mm  | 1200mm | 1                   | 5g (force)                     |

Table 2/3

| Katalognummer | Häufigkeit | Farbe | Farbcode | Entspricht | Oberfläche | Material |
|---------------|------------|-------|----------|------------|------------|----------|
|---------------|------------|-------|----------|------------|------------|----------|

|           |       |             |          |                             |                       |       |
|-----------|-------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| 20630-358 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-359 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-360 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-361 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-362 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-363 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-364 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-365 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-366 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-367 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-370 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-371 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-374 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-375 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-376 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-377 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-368 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-369 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
| 20630-372 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |

|           |       |             |          |                             |                       |       |
|-----------|-------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------|
| 20630-373 | 50 Hz | Schwarzgrau | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-2 | Pulverbeschicht<br>et | Stahl |
|-----------|-------|-------------|----------|-----------------------------|-----------------------|-------|

Table 3/3

| Katalognummer | Typ                | Passt zu    | Schnelles Schiff |
|---------------|--------------------|-------------|------------------|
| 20630-358     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-359     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-360     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-361     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-362     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-363     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-364     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-365     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-366     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-367     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-370     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-371     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-374     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-375     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-376     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-377     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-368     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |

| Katalognummer | Typ                | Passt zu    | Schnelles Schiff |
|---------------|--------------------|-------------|------------------|
| 20630-369     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-372     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |
| 20630-373     | Erdbebensicherheit | Varistar CP | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Anbau- und Ausbauteile bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**