


# VMEbus ADC / MDC J1 Backplane



Die VMEbus Backplanes von nVent SCHROFF verfügen aufgrund der Keramikkondensatoren und der SMD-Fertigungstechnologie über hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF-Werte.

## MERKMALE

Nach der Norm ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 HE mit J1 Ebene

Verbindung oder Trennung von Digital-GND und Chassis-GND kann über eine Schraube geändert werden

Aktive/passive Terminierung, über Jumper umschaltbar; passive Terminierung voreingestellt

Automatic daisy chain (ADC)

Einspeisung der Versorgungsspannungen über Powerbugs (Ringöse M4) oder FASTON

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttyp      | Anzahl Slots | Höhe Gestell | Typ Rückwandplatine | Systemslot   | Breite Slot |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23001-103     | Rückwandplatine | 3            | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |
| 23001-104     | Rückwandplatine | 4            | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |
| 23001-105     | Rückwandplatine | 5            | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |
| 23001-106     | Rückwandplatine | 6            | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |
| 23001-110     | Rückwandplatine | 10           | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |

| Katalognummer | Produkttyp      | Anzahl Slots | Höhe Gestell | Typ Rückwandplatine | Systemslot   | Breite Slot |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
| 23001-112     | Rückwandplatine | 12           | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |
| 23001-113     | Rückwandplatine | 13           | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |
| 23001-120     | Rückwandplatine | 20           | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |
| 23001-121     | Rückwandplatine | 21           | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |
| 23001-109     | Rückwandplatine | 9            | 3U           | VMEbus, J1, mit ADC | Slot 1 links | 4HP         |

Table 2/2

| Katalognummer | Steckverbindertyp | Typ Stromsteckverbinder     | Versorgungs-Steckverbindertyp             | Anzahl Verpackungen | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 23001-103     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |
| 23001-104     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |
| 23001-105     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |
| 23001-106     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |
| 23001-110     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |
| 23001-112     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |
| 23001-113     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |
| 23001-120     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |

| Katalognummer | Steckverbindertyp | Typ Stromsteckverbinder     | Versorgungs-Steckverbindertyp             | Anzahl Verpackungen | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 23001-121     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |
| 23001-109     | DIN 41612, C96    | Power Bugs für M4-Kabelösen | MicroMatch, 8-polig, 5-polige Stiftleiste | 1                   | No               |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE