

# Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulare, kompakte PDU. Ultraflaches Profildesign



## MERKMALE

Enlogic Basic Stromverteilungs-Einheiten ermöglichen Strom in Schränken sowie in Open-Frame-Schränken und Wandgehäusen

Eingangsspannung 230 VAC, 1-phasig

C13 und C19 Ausgänge

1RU Aluminiumprofil

Einstellbare werkzeuglose Montage

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

| Katalognummer | Produktfamilie | Typ       | Produkttyp    | Typ Buchse        | Anzahl Buchsen | Farbe   |
|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|---------|
| EB0311        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (12) C13          | 12             | Schwarz |
| EB0311-A      | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (12) C13          | 12             | Schwarz |
| EB0317-A      | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (10) C13, (1) C19 | 11             | Schwarz |
| EB0322        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (20) C13, (2) C19 | 22             | Schwarz |
| EB0322-A      | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (30) C13, (6) C19 | 22             | Schwarz |
| EB0303        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (6) C19           | 6              | Schwarz |
| EB0321        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (20) C13          | 20             | Schwarz |
| EB0328        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (24) C13, (6) C19 | 30             | Schwarz |

| Katalognummer | Produktfamilie | Typ       | Produkttyp    | Typ Buchse        | AnzahlBuchsen | Farbe   |
|---------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------|
| EB0332        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (30) C13, (6) C19 | 36            | Schwarz |
| EB0337        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (36) C13, (6) C19 | 42            | Schwarz |
| EB0318-A      | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (12) C13, (1) C19 | 13            | Schwarz |
| EB0305        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (6) C19           | 6             | Schwarz |
| EB0313        | Enlogic        | Basis-PDU | Buchsenleiste | (12) C13          | 12            | Schwarz |

Table 2/6

| Katalognummer | Schutzschalter        | Steckdosen mit Schalter | Anzahl Schutzschalter | Nennleistung                             | Position des Eingangskabels | Eingangsspannung |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| EB0311        | Kein Schutzschalter   | Nein                    | 0                     | 3,7 kVA                                  | Zuführung von vorn          | 200 – 240V       |
| EB0311-A      | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 0                     |                                          | Zuführung von vorn          | 100 – 240V       |
| EB0317-A      | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 0                     |                                          | Zuführung von vorn          | 100 – 240V       |
| EB0322        | Kein Schutzschalter   | Nein                    | 0                     | 3,7 kVA                                  | Zuführung von oben          | 100 – 240V       |
| EB0322-A      | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 0                     |                                          | Zuführung von vorn          | 100 – 240V       |
| EB0303        | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 2                     | 7,4 kVA                                  | Zuführung von vorn          | 200 – 240V       |
| EB0321        | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 2                     | 7,4 kVA                                  | Zuführung von oben          | 200 – 240V       |
| EB0328        | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 2                     | 7,4 kVA                                  | Zuführung von oben          | 200 – 240V       |
| EB0332        | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 3                     |                                          | Zuführung von oben          | 200 – 240V       |
| EB0337        | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 2                     | 5 kVA Nordamerika, 7,4 kVA International | Zuführung von oben          | 200 – 240V       |
| EB0318-A      | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 2                     |                                          | Zuführung von vorn          | 100 – 240V       |

| Katalognummer | Schutzschalter        | Steckdosen mit Schalter | Anzahl Schutzschalter | Nennleistung | Position des Eingangskabels | Eingangsspannung |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------------------|
| EB0305        | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 6                     |              | Zuführung von vorn          | 200 – 240V       |
| EB0313        | 16 A, 1-polig, Hy-Mag | Nein                    | 2                     | 7,4 kVA      | Zuführung von vorn          | 200 – 240V       |

Table 3/6

| Katalognummer | Phase | Unterbrechungsbewertung | Max. Stromeingang | Nennspannung | Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten | Ausgangsspannung |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|
| EB0311        | 1 PH  | 5kAIC                   | 3.68 kVA          | 230V         | Nein                                       | 230VAC           |
| EB0311-A      | 1 PH  | 5kAIC                   | 3.68 kVA          |              |                                            | 100 – 240VAC     |
| EB0317-A      | 1 PH  | 5kAIC                   | 3.68 kVA          |              |                                            | 100 – 240VAC     |
| EB0322        | 1 PH  | 5kAIC                   | 3.68 kVA          | 230V         | Nein                                       | 230VAC           |
| EB0322-A      | 1 PH  | 5kAIC                   | 3.68 kVA          |              |                                            | 100 – 240VAC     |
| EB0303        | 1 PH  | 5kAIC                   | 7.44 kVA          | 230V         | Nein                                       | 230VAC           |
| EB0321        | 1 PH  | 5kAIC                   | 7.44 kVA          | 230V         | Nein                                       | 230VAC           |
| EB0328        | 1 PH  | 5kAIC                   | 7.44 kVA          | 230V         | Nein                                       | 230VAC           |
| EB0332        | 1 PH  | 5kAIC                   | 11.0 kVA          |              |                                            | 200 – 240VAC     |
| EB0337        | 1 PH  | 5kAIC                   | 7.44 kVA          | 230V         | Nein                                       | 230VAC           |
| EB0318-A      | 1 PH  | 5kAIC                   | 3.68 kVA          |              |                                            | 100 – 240VAC     |
| EB0305        | 1 PH  | 5kAIC                   | 14.4 kVA          |              |                                            | 200 – 240VAC     |
| EB0313        | 1 PH  | 5kAIC                   | 7.44 kVA          | 230V         | Nein                                       | 230VAC           |

Table 4/6

| Katalognummer | Stromstärke<br>(herabgesetzte<br>Stromstärke)        | Steckertyp                | Rack-Einheiten | Abnehmbares<br>Eingangskabel | Messtyp | Material |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------|---------|----------|
| EB0311        | 16 A                                                 | IEC 60309<br>316P6 (IP44) | 1U             | Ja                           | Ohne    | Stahl    |
| EB0311-A      | 16 A                                                 | C20                       | 1U             | Ja                           | Ohne    |          |
| EB0317-A      | 20 A (16 A)<br>Nordamerika,<br>16 A<br>International | C20                       | 0U             | Ja                           | Ohne    |          |
| EB0322        | 16 A                                                 | IEC 60309<br>316P6 (IP44) | 0U             | Ja                           | Ohne    | Stahl    |
| EB0322-A      | 20 A (16 A)<br>Nordamerika,<br>16 A<br>International | C20                       | 0U             | Ja                           | Ohne    |          |
| EB0303        | 32 A                                                 | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Ohne    | Stahl    |
| EB0321        | 32 A                                                 | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Ohne    | Stahl    |
| EB0328        | 32 A                                                 | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Ohne    | Stahl    |
| EB0332        | 63 A                                                 | IEC 60309<br>363P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Ohne    |          |
| EB0337        | 30 A (24 A)<br>Nordamerika,<br>32 A<br>International | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 0U             | Nein                         | Ohne    | Stahl    |
| EB0318-A      | 16 A                                                 | C20                       | 2U             | Ja                           | Ohne    |          |
| EB0305        | 63 A                                                 | IEC 60309<br>363P6 (IP44) | 1U             | Nein                         | Ohne    |          |
| EB0313        | 32 A                                                 | IEC 60309<br>332P6 (IP44) | 1U             | Nein                         | Ohne    | Stahl    |

Table 5/6

| Katalognummer | Oberfläche        | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht | Anzahl<br>Verpackungen |
|---------------|-------------------|------|--------|-------|---------|------------------------|
| EB0311        | Pulverbeschichtet | 43mm | 444mm  | 41mm  | 2.25kg  | 1                      |

| Katalognummer | Oberfläche        | Höhe   | Breite | Tiefe | Gewicht | Anzahl Verpackungen |
|---------------|-------------------|--------|--------|-------|---------|---------------------|
| EB0311-A      |                   |        |        |       |         | 1                   |
| EB0317-A      |                   |        |        |       |         | 1                   |
| EB0322        | Pulverbeschichtet | 817mm  | 52mm   | 53mm  | 3.61kg  | 1                   |
| EB0322-A      |                   |        |        |       |         | 1                   |
| EB0303        | Pulverbeschichtet | 43mm   | 444mm  | 197mm |         | 1                   |
| EB0321        | Pulverbeschichtet | 817mm  | 52mm   | 53mm  | 5.61kg  | 1                   |
| EB0328        | Pulverbeschichtet | 1490mm | 52mm   | 53mm  | 9.5kg   | 1                   |
| EB0332        |                   |        |        |       |         | 1                   |
| EB0337        | Pulverbeschichtet | 1490mm | 52mm   | 53mm  | 7.21kg  | 1                   |
| EB0318-A      |                   |        |        |       |         | 1                   |
| EB0305        |                   |        |        |       |         | 1                   |
| EB0313        | Pulverbeschichtet | 43mm   | 444mm  | 197mm | 5.21kg  | 1                   |

Table 6/6

| Katalognummer | Länge Eingangskabel | Schnelles Schiff |
|---------------|---------------------|------------------|
| EB0311        | 3m                  | No               |
| EB0311-A      | 0m                  | No               |
| EB0317-A      | 0m                  | No               |
| EB0322        | 3m                  | No               |
| EB0322-A      | 0m                  | No               |

| Katalognummer | Länge Eingangskabel | Schnelles Schiff |
|---------------|---------------------|------------------|
| EB0303        | 3m                  | No               |
| EB0321        | 3m                  | No               |
| EB0328        | 3m                  | No               |
| EB0332        | 3m                  | No               |
| EB0337        | 3m                  | No               |
| EB0318-A      | 0m                  | No               |
| EB0305        | 3m                  | No               |
| EB0313        | 3m                  | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**