

# CPCI Serial-System mit steckbarem Netzteil, 4 HE, 9 Slot

4 HE CompactPCI Serial-System mit vertikalem Kartenkorb für neun 3 HE Boards und steckbare 3 HE Netzteile.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

System nach IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane gemäß PICMG CPCI-S.0

System mit vertikalem Kartenkorb. Für Kartenformat 3 HE

Backplane 9 Slot, 3 HE CompactPCI Serial (Single Star Ethernet-Topologie), System-Slot links

Wärmeableitung durch 1 HE Hot-Swap-Lüftereinheit

Unterstützt PCIe bis Gen3, USB 2.0 und 3.0, SATA bis Rev 3.0, und Ethernet bis 10 GBase-T

Nachrüstbarer Luftfilter

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Produkttyp | Anzahl Slots | Typ                    | Typ Rückwandplatine                     | Datenübertragung | Strom pro Slot |
|---------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 24579-421     | System     | 9            | 19-Zoll-Schrankmontage | 3 U CompactPCI Serial mit Ethernet Star | PCIe Gen3        | 40W            |

| Katalognummer | Produkttyp | Anzahl Slots | Typ                    | Typ Rückwandplatine                     | Datenübertragung | Strom pro Slot |
|---------------|------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| 24579-416     | System     | 9            | 19-Zoll-Schrankmontage | 3 U CompactPCI Serial mit Ethernet Star | PCIe Gen3        | 40W            |

Table 2/3

| Katalognummer | Eingangsspannung AC | Luftstromrichtung   | Höhe Gestell | Netzteiltyp                     | Netzteil enthalten | Rear I/O |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| 24579-421     | 100 – 240V          | Von unten nach oben | 4U           | (2) Netzteil mit Steckanschluss | Ja                 | Ja       |
| 24579-416     | 100 – 240V          | Von unten nach oben | 4U           | (1) Netzteil mit Steckanschluss | Ja                 | Nein     |

Table 3/3

| Katalognummer | Entspricht          | Tiefe | Höhe  | Anzahl Verpackungen | Schnelles Schiff |
|---------------|---------------------|-------|-------|---------------------|------------------|
| 24579-421     | PICMG CPCI-S.0 R2.0 | 275mm | 177mm | 1                   | No               |
| 24579-416     | PICMG CPCI-S.0 R2.0 | 275mm | 177mm | 1                   | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bevorzugte Typen können direkt ab Lager bestellt werden; andere Konfigurationen auf Anfrage.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**