


Elektrische Erdungsschiene, Verzinnt, 8 Connections, 1 Anzahl Verbindungslaschen, 575 mm

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EEB08T506D1A



MERKMALE

Bietet eine praktische, Einpunkt-Erdung und Potentialausgleichsmöglichkeit

Anschlussleisten mit lösbaren Verbindungslaschen ermöglichen einfaches Testen des Erdungssystems

Hoch leitfähiges, hartgezogenes, elektrolytisch hergestelltes, sauerstoffhaltiges (zähgepoltes) Kupfer nach EN 13601

Im Lieferumfang sind halogenfreie Polyamid-Isolatoren, Edelstahl (EN 1.4401) Normteile und Befestigungswinkel enthalten

Kundenspezifische Schienen können gemäß der Kundenspezifikationen entwickelt und produziert werden

PRODUKTMERKMALE

Entspricht: IEC EN 62561-1:2017 Klasse H

Material: Kupfer

Oberfläche: Verzinnt

Anzahl Anschlüsse: 8

Anzahl Trennschalter: 1

Gewindegröße (TS): M10

Höhe (H): 94mm

Länge (L): 575mm

Breite 1 (W1): 100mm

Breite 2 (W2): 50mm

Dicke (T): 6mm


A: 50mm

Stückgewicht: 2.89kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Oberfläche verzinkt 8 Mikron nach ASTM B545 Class C für korrosive Umgebungen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE