

RatiopacPRO 19"-Gehäuse, Nachrüstbare Schirmung



Das RatiopacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und individuellen elektronischen Baugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Diese Gehäuseausführung enthält Montagewinkel zur Montage in einen 19-Zoll-Schrank.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gehäuse zum individuellen Ausbau mit 19-Zoll-Norm- Komponenten oder spezifischem Innenausbau, z.B. mit Montageplatte

Entwickelt für Einführungs-/Extraktionsgriffe gemäß IEC 60297-3-102 und IEEE 1101.10 für CompactPCI- und VME64x Anwendungen

EMV-Schirmung nachrüstbar

Ausführung mit 19-Zoll-Befestigungswinkeln

Für Kartentiefe 160 mm, 220 mm, 280 mm, und 340 mm (je nach Gehäusetiefe)

Symmetrischer Aufbau, identische Front- und Rückseite

Keine sichtbaren Schrauben, Verkleidungsteile ohne Werkzeug abnehmbar

Konform mit DIN EN 62368-1

SPEZIFIKATIONEN

Breite Gestell:	84HP
Produkttyp:	Gehäuse
Typ:	Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Produktfamilie: RatiopacPRO

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24571-438	3U	255.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-441	3U	315.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-442	3U	375.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-443	3U	435.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-444	3U	495.5mm	1	112.3mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-486	4U	255.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-489	4U	315.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-490	4U	375.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-491	4U	435.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-492	4U	495.5mm	1	156.8mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24571-534	6U	255.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-537	6U	315.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-538	6U	375.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-539	6U	435.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24571-540	6U	495.5mm	1	245.7mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-201	5U	255.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-204	5U	315.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-205	5U	375.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-206	5U	435.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-207	5U	495.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-345	5U	255.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite	Frontrahmenkonstruktion
24572-348	5U	315.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-349	5U	375.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-350	5U	435.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-351	5U	495.5mm	1	201.25mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-570	2U	255.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-573	2U	315.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-574	2U	375.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-575	2U	435.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen
24572-576	2U	495.5mm	1	67.9mm	432mm	19-Zoll-Montagehalterungen, Modulschienen

Table 2/3

Katalognummer	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material	Schutzart
---------------	------------	------------	------------	------	----------	-----------

24571-438	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-441	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-442	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-443	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-444	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	132.6mm	Aluminium	IP20
24571-486	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	177mm	Aluminium	IP20
24571-489	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	177mm	Aluminium	IP20
24571-490	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	177mm	Aluminium	IP20

24571-491	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	177mm	Aluminium	IP20
24571-492	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	177mm	Aluminium	IP20
24571-534	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	265.9mm	Aluminium	IP20
24571-537	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	265.9mm	Aluminium	IP20
24571-538	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	265.9mm	Aluminium	IP20
24571-539	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	265.9mm	Aluminium	IP20
24571-540	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	265.9mm	Aluminium	IP20
24572-201	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20

24572-204	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-205	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-206	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-207	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-345	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-348	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-349	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-350	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20

24572-351	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	221.5mm	Aluminium	IP20
24572-570	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-573	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-574	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-575	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	88.1mm	Aluminium	IP20
24572-576	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschicht et	88.1mm	Aluminium	IP20

Table 3/3

Katalognummer	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24571-438	25kg	448.9mm	No
24571-441	25kg	448.9mm	No
24571-442	25kg	448.9mm	No
24571-443	25kg	448.9mm	No

Katalognummer	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24571-444	25kg	448.9mm	No
24571-486	25kg	448.9mm	No
24571-489	25kg	448.9mm	No
24571-490	25kg	448.9mm	No
24571-491	25kg	448.9mm	No
24571-492	25kg	448.9mm	No
24571-534	25kg	448.9mm	No
24571-537	25kg	448.9mm	No
24571-538	25kg	448.9mm	No
24571-539	25kg	448.9mm	No
24571-540	25kg	448.9mm	No
24572-201	25kg	448.9mm	No
24572-204	25kg	448.9mm	No
24572-205	25kg	448.9mm	No
24572-206	25kg	448.9mm	No
24572-207	25kg	448.9mm	No
24572-345	25kg	448.9mm	No
24572-348	25kg	448.9mm	No

Katalognummer	Statische Last	Breite	Schnelles Schiff
24572-349	25kg	448.9mm	No
24572-350	25kg	448.9mm	No
24572-351	25kg	448.9mm	No
24572-570	25kg	448.9mm	No
24572-573	25kg	448.9mm	No
24572-574	25kg	448.9mm	No
24572-575	25kg	448.9mm	No
24572-576	25kg	448.9mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE