

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modulare, kompakte PDU. Ultraflaches Profildesign



MERKMALE

Enlogic Basic Stromverteilungs-Einheiten ermöglichen Strom in Schränken sowie in Open-Frame-Schränken und Wandgehäusen

Eingangsspannung 230 VAC, 1-phasig

C13 und C19 Ausgänge

1RU Aluminiumprofil

Einstellbare werkzeuglose Montage

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	Anzahl Buchsen	Farbe
EB0311	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(12) C13	12	Schwarz
EB0322	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(20) C13, (2) C19	22	Schwarz
EB0311-A	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(12) C13	12	Schwarz
EB0317-A	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(10) C13, (1) C19	11	Schwarz
EB0322-A	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(30) C13, (6) C19	22	Schwarz
EB0303	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(6) C19	6	Schwarz
EB0321	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(20) C13	20	Schwarz

Katalognummer	Produktfamilie	Typ	Produkttyp	Typ Buchse	AnzahlBuchsen	Farbe
EB0328	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(24) C13, (6) C19	30	Schwarz
EB0337	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(36) C13, (6) C19	42	Schwarz
EB0332	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(30) C13, (6) C19	36	Schwarz
EB0318-A	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(12) C13, (1) C19	13	Schwarz
EB0313	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(12) C13	12	Schwarz
EB0305	Enlogic	Basis-PDU	Buchsenleiste	(6) C19	6	Schwarz

Table 2/6

Katalognummer	Schutzschalter	Steckdosen mit Schalter	Anzahl Schutzschalter	Nennleistung	Position des Eingangskabels	Eingangsspannung
EB0311	Kein Schutzschalter	Nein	0	3,7 kVA	Zuführung von vorn	200 – 240V
EB0322	Kein Schutzschalter	Nein	0	3,7 kVA	Zuführung von oben	100 – 240V
EB0311-A	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	0		Zuführung von vorn	100 – 240V
EB0317-A	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	0		Zuführung von vorn	100 – 240V
EB0322-A	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	0		Zuführung von vorn	100 – 240V
EB0303	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2	7,4 kVA	Zuführung von vorn	200 – 240V
EB0321	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2	7,4 kVA	Zuführung von oben	200 – 240V
EB0328	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2	7,4 kVA	Zuführung von oben	200 – 240V
EB0337	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2	5 kVA Nordamerika, 7,4 kVA International	Zuführung von oben	200 – 240V
EB0332	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	3		Zuführung von oben	200 – 240V

Katalognummer	Schutzschalter	Steckdosen mit Schalter	Anzahl Schutzschalter	Nennleistung	Position des Eingangskabels	Eingangsspannung
EB0318-A	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2		Zuführung von vorn	100 – 240V
EB0313	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	2	7,4 kVA	Zuführung von vorn	200 – 240V
EB0305	16 A, 1-polig, Hy-Mag	Nein	6		Zuführung von vorn	200 – 240V

Table 3/6						
Katalognummer	Phase	Unterbrechungsbewertung	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Ausgangsspannung
EB0311	1 PH	5kAIC	3.68 kVA	230V	Nein	230VAC
EB0322	1 PH	5kAIC	3.68 kVA	230V	Nein	230VAC
EB0311-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0322-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nein	230VAC
EB0321	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nein	230VAC
EB0328	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nein	230VAC
EB0337	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nein	230VAC
EB0332	1 PH	5kAIC	11.0 kVA			200 – 240VAC
EB0318-A	1 PH	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0313	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nein	230VAC

Katalognummer	Phase	Unterbrechungsbewertung	Max. Stromeingang	Nennspannung	Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten	Ausgangsspannung
EB0305	1 PH	5kAIC	14.4 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6						
Katalognummer	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)	Steckertyp	Rack-Einheiten	Abnehmbares Eingangskabel	Messtyp	Material
EB0311	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	Ja	Ohne	Stahl
EB0322	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Ohne	Stahl
EB0311-A	16 A	C20	1U	Ja	Ohne	
EB0317-A	20 A (16 A) Nordamerika, 16 A International	C20	0U	Ja	Ohne	
EB0322-A	20 A (16 A) Nordamerika, 16 A International	C20	0U	Ja	Ohne	
EB0303	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Ohne	Stahl
EB0321	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Ohne	Stahl
EB0328	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Ohne	Stahl
EB0337	30 A (24 A) Nordamerika, 32 A International	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nein	Ohne	Stahl
EB0332	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	Nein	Ohne	
EB0318-A	16 A	C20	2U	Ja	Ohne	
EB0313	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	Nein	Ohne	Stahl

Katalognummer	Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke)	Steckertyp	Rack-Einheiten	Abnehmbares Eingangskabel	Messtyp	Material
EB0305	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	Nein	Ohne	

Table 5/6

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Anzahl Verpackungen
EB0311	Pulverbeschichtet	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1
EB0322	Pulverbeschichtet	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322-A						1
EB0303	Pulverbeschichtet	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	Pulverbeschichtet	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	Pulverbeschichtet	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0337	Pulverbeschichtet	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0332						1
EB0318-A						1
EB0313	Pulverbeschichtet	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1
EB0305						1

Table 6/6

Katalognummer	Länge Eingangskabel
EB0311	3m

Katalognummer	Länge Eingangskabel
EB0322	3m
EB0311-A	0m
EB0317-A	0m
EB0322-A	0m
EB0303	3m
EB0321	3m
EB0328	3m
EB0337	3m
EB0332	3m
EB0318-A	0m
EB0313	3m
EB0305	3m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.