

Gemeinsame Verbindung T9 Komplettes Schweißerpaar, Strom



MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur einfachen Befestigung von Jumperverbindungen am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Art der Anschlussklemme: C

Table 1/1

Katalognummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBCT92J	Graphite, Steel, Thermoplast	2/0 Seilschlag	12.19mm	T9
PBCT9S5	Graphite, Steel, Thermoplast	Verbunddraht 2/0	13.36mm	T9
PBCT9S6	Graphite, Steel, Thermoplast	Verbunddraht 3/0	14.53mm	T9
PBCT92S	Graphite, Steel, Thermoplast	4/0 Seilschlag	15.49mm	T9
PBCT92W	Graphite, Steel, Thermoplast	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9

Katalognummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil
PBXLCT92W	Graphite, Steel, Thermoplast	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T9

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE