

# nVent ERICO Ericontact einzelner Schienenkontakt



Die nVent ERICO Ericontact Serie von Schienenkontakten bietet eine qualitativ hochwertige Verbindung zur Schienenbahn mit einem sehr geringen Übergangswiderstand. Die Kontakte lassen sich schnell und einfach mit einem Einlegewerkzeug montieren, unabhängig von Wetterbedingungen. Alle nVent ERICO Ericontact Komponenten werden nach hohen Standards und Normen gefertigt. Getestet nach den anspruchsvollsten Anforderungen der Rail Industry Standards ist nVent ERICO Ericontact die ideale Lösung für mechanisch beanspruchte Verbindungen wie Signaltechnik, Erdung oder Traktionsrückstrom.

## MERKMALE

Einfache Installation

Sehr geringer Übergangswiderstand ( $< 5 \mu\Omega$ )

Entspricht den AREMA®-Empfehlungen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Schienenstegdicke | Schienenart                                                             | Bohrlochdurchmesser | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| SK13518       | 715089        | 14.0 - 18.5 mm    | 136 lb RE, 141 Pfund AB                                                 | 13.5mm              | 10                        | 55mm               |
| SK1912        | 715045        | 12.0 - 13.9 mm    | AS41, BHP42, BS90A, RI59, RI60, S41                                     | 19mm                | 12                        | 55mm               |
| SK1914        | 715050        | 14.0 - 16.9 mm    | 100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60 | 19mm                | 12                        | 55mm               |

| Katalognummer | Artikelnummer | Schienenstegdicke | Schienenart                                                                   | Bohrlochdurchmesser | Schraubendurchmesser (Sc) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| SK1914L       |               | 14.0 - 16.9 mm    | 100 lb ARAB,<br>115 lb AREA,<br>127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60 | 19mm                | 12                        | 70mm               |
| SK1914SS      | 715051        | 14.0 - 16.9 mm    | 100 lb ARAB,<br>115 lb AREA,<br>127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS41, AS50 | 19mm                | 12                        | 55mm               |


Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Innendurchmesser Unterlegscheibe | Außendurchmesser Unterlegscheibe | Material der Mutter  |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| SK13518       | 715089        | 10.5mm                           | 20mm                             | Galvanisierter Stahl |
| SK1912        | 715045        | 13mm                             | 24mm                             | Edelstahl 304        |
| SK1914        | 715050        | 13mm                             | 24mm                             | Galvanisierter Stahl |
| SK1914L       |               | 13mm                             | 24mm                             | Galvanisierter Stahl |
| SK1914SS      | 715051        | 13mm                             | 24mm                             | Edelstahl 304        |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kit enthält: (1) Sechskantschraube Edelstahl 304, (1) nVent ERICO Ericontact Edelstahl 304 SK-Unterlegscheibe, (1) elektrolytisch verzinnzte Kupferbuchse, (1) Edelstahl 304 Flachscheibe und (1) Sechskantmutter Edelstahl 304 oder (1) Stahlmutter galvanisch verzinkt (je nach Kontaktart).

Unterlegscheibe und Mutter für SK135165 sind in einem Stück integriert.



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE