

# Transformator



## MERKMALE

Spannungswandler zum Herabschalten von Spannungen und der Stromverteilung

Wandler kommt inklusive eines Gehäuses für Anwendungen im Außenbereich

Für die sichere Stromversorgung der nVent ERICO Schienenheizung

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer  | Gehäusematerial | Gehäuseschutzart | Transformatorleistung | Primärspannung | Sekundärspannung | Typ       |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------|
| RHS4PT10SC24B2 | Thermoplast     | IP 44            | 10kV·A                | 220/230/240 V  | 24V              | Einphasig |

Table 2/2

| Katalognummer  | Anzahl Anschlüsse |
|----------------|-------------------|
| RHS4PT10SC24B2 | 16                |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**