

Universelle Transientenbarriere, Modem / Telefon



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Allzweckbarriere zum Schutz von Niederspannungskreisen und Schallwandlern

Separate Stecker- und Sockelausführung ermöglicht den Austausch der Module im laufenden Betrieb


Mehrstufiger Schutz und feiner Überspannungsschutz sorgen dafür, dass auch empfindliche Geräte mit niedrigsten Überspannungen versorgt werden

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	UTBTA
Artikelnummer	702850
Max. Dauerbetriebsspannung (Uc)	280 V
Nennlaststrom (IL)	160mA
Häufigkeit	15 MHz
Schleifenwiderstand	1 Ω
Max. Entladestrom (Imax), pro Modus	0.5kA 8/20 μ s

Katalognummer	UTBTA
Technologie	Gas Discharge Tube (GDT) PTC
Spannungsschutzpegel (Up), L-L	480 V @ 3 kA
Verbindung, mehrdrähtig	1 - 4 mm ²
Befestigung	35-mm-DIN-Hutschiene
Temperatur	-20 to 65 °C
Gehäusematerial	UL® 94V-0 thermoplastisch
Gehäuseschutzart	IP 20 NEMA®-1
Tiefe (D)	68mm
Höhe (H)	90 mm
Breite (W)	18 mm
Stückgewicht	0.1 kg
Zertifizierungsdetails	UL® 497A
Entspricht	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Kat. A, Kat. B, Kat. C
Ersatzmodul	UTBTM

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE