

MBJ Erdungs- und Verbindungslitze, verzinntes Kupfer



MBJ Erdungs- und Verbindungslitzen sind eine zuverlässige und bequeme Erdungslösung für Anwendungen, die Flexibilität und Haltbarkeit erfordern. Die Litzen aus verzinnnten Kupfer mit massivierten Anschlusslaschen sind ohne zusätzliches Schneiden, Abisolieren, Crimpen oder Stanzen fertig zum Einbau und erfordern keine Zugabe von Zinn oder Quetschhülsen. Der eigens entwickelte Herstellungsprozess optimiert den elektrischen Kontakt zwischen den einzelnen Drähten und hilft, Feuchtigkeitsprobleme in den Handflächen zu beseitigen, Korrosion zu verhindern und die Lebensdauer des Geflechts zu verlängern.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Komplettes Sortiment an Erdungsanschlüssen mit einem Querschnitt von 6 - 100 mm² (11,84 - 197,35 kcmil) und einer Länge von 100 - 500 mm (3,937" - 19,685")

Integrierte Anschlusslasche, ohne Zinn oder Quetschösen für hervorragenden elektrischen Kontakt sowie Zugfestigkeit

Resistent gegen Vibrationen und Ermüdung, weniger Wartung

Bietet Gewichtseinsparungen, Materialeinsparungen und geringere Impedanz beim Vergleich mit ähnlichen Kabeln mit Isolierung

Gebrauchsfertig aus dem Karton, ohne Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Stanzen

Schnelle, einfache Installation

Empfohlen von den EMC / EMI-Richtlinien mit weniger Impedanz als Kabel

EAC-konform

RoHS-konform

Entspricht ISO 6469-1 (Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge – Teil 1: wiederaufladbares Energiespeichersystem) – Abschnitt 6.2.2 Vibrationen

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Kupfer
Oberfläche:	Verzinkt
Zertifizierungsdetails:	UL® 467
Arbeitstemperatur:	105 °C Max

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Stromleitfähigkeit	Dicke (T)	Querschnitt	Länge (L)
MBJ6-150-6	556600	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	40A	1.1 mm	6mm ²	150mm
MBJ6-200-6	563410	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	40A	1.1 mm	6mm ²	200mm
MBJ10-200-6	556930	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	75A	1.1 mm	10mm ²	200mm
MBJ16-100-6	563540	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	100mm
MBJ16-100-8	556620	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	100mm
MBJ10-300-6	556610	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	75A	1.1 mm	10mm ²	300mm
MBJ16-200-6	563300	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	200mm
MBJ16-200-8	556640	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	200mm
MBJ25-100-10	556670	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	100mm
MBJ30-100-10	556720	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	100mm
MBJ16-150-6	563550	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	150mm
MBJ16-150-8	556630	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	150mm
MBJ16-250-8	556650	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	250mm
MBJ25-150-10	556680	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	150mm
MBJ35-100-10	556770	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	100mm

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Stromleitfähigkeit	Dicke (T)	Querschnitt	Länge (L)
MBJ16-300-6	563320	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	300mm
MBJ16-300-8	556660	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	300mm
MBJ25-200-10	556690	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-12	563430	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-6	563340	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ25-200-8	555200	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	200mm
MBJ30-150-10	556730	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	150mm
MBJ35-150-10	556780	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	150mm
MBJ50-100-10	556820	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	100mm
MBJ16-500-8	556940	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	120A	1.5 mm	16mm ²	500mm
MBJ25-250-10	556700	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	250mm
MBJ30-200-10	556740	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	200mm
MBJ25-300-10	556710	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	300mm
MBJ25-300-8	555201	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	300mm
MBJ25-500-10	556950	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	150A	1.9 mm	25mm ²	500mm
MBJ30-250-10	556750	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	250mm
MBJ35-200-10	556790	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	200mm
MBJ30-300-10	556760	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	300mm

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Stromleitfähigkeit	Dicke (T)	Querschnitt	Länge (L)
MBJ30-500-10	556960	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	180A	2 mm	30mm ²	500mm
MBJ35-250-10	556800	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	250mm
MBJ35-300-10	556810	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	300mm
MBJ35-500-10	556970	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	197A	2.1 mm	35mm ²	500mm
MBJ50-150-10	556830	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	150mm
MBJ35-250-25	565000	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	197A	3 mm	35mm ²	250mm
MBJ50-200-10	556840	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-12	563440	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-16	563360	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-18	563370	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-200-6	563350	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	200mm
MBJ50-250-10	556850	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	250mm
MBJ50-300-10	556860	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-16	563390	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-18	563400	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-300-6	563380	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	300mm
MBJ50-500-10	556980	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	500mm
MBJ50-500-12	563560	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	250A	2.5 mm	50mm ²	500mm

Katalognummer	Artikelnummer	Entspricht	Stromleitfähigkeit	Dicke (T)	Querschnitt	Länge (L)
MBJ70-300-22	563480	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	290A	3 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-10	563460	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-12	563420	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-16	563470	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-300-6	563450	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	300mm
MBJ70-500-10	563490	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	290A	3.4 mm	70mm ²	500mm
MBJ100-250-16	563500	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	250mm
MBJ100-250-30	563510	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	250mm
MBJ100-500-16	563520	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	500mm
MBJ100-500-30	563530	IEC® 60439.1, IEC 61439,1	349A	4 mm	100mm ²	500mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	A	B	Stückgewicht	Zertifizierungen
MBJ6-150-6	556600	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.01 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ6-200-6	563410	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ10-200-6	556930	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.02 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	A	B	Stückgewicht	Zertifizierungen
MBJ16-100-6	563540	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.02 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-100-8	556620	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.02 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ10-300-6	556610	6.5 mm	11 mm	18 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-200-6	563300	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-200-8	556640	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.03 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ25-100-10	556670	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.03 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ30-100-10	556720	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.03 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-150-6	563550	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ16-150-8	556630	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	A	B	Stückgewicht	Zertifizierungen
MBJ16-250-8	556650	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.04 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-150-10	556680	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.04 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ35-100-10	556770	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.04 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ16-300-6	563320	6.5 mm	15 mm	20 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ16-300-8	556660	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.05 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ25-200-10	556690	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-200-12	563430	12.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ25-200-6	563340	6.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ25-200-8	555200	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.05 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	A	B	Stückgewicht	Zertifizierungen
MBJ30-150-10	556730	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ35-150-10	556780	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-100-10	556820	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.05 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ16-500-8	556940	8.5 mm	15 mm	20 mm	0.08 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ25-250-10	556700	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.06 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ30-200-10	556740	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.06 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ25-300-10	556710	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.08 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, RoHS
MBJ25-300-8	555201	8.5 mm	20 mm	28 mm	0.08 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ25-500-10	556950	10.5 mm	20 mm	28 mm	0.13 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas


Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	A	B	Stückgewicht	Zertifizierungen
MBJ30-250-10	556750	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.07 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ35-200-10	556790	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.07 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ30-300-10	556760	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.09 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ30-500-10	556960	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.15 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-250-10	556800	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.09 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ35-300-10	556810	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.11 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-500-10	556970	10.5 mm	22 mm	28 mm	0.18 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-150-10	556830	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.08 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ35-250-25	565000	25.5 mm	40 mm	45 mm	0.09 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	A	B	Stückgewicht	Zertifizierungen
MBJ50-200-10	556840	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-200-12	563440	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-200-16	563360	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.11 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ50-200-18	563370	18.5 mm	28 mm	33 mm	0.11 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-200-6	563350	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.12 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-250-10	556850	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.13 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ50-300-10	556860	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-300-16	563390	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-300-18	563400	18.5 mm	28 mm	33 mm	0.14 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	A	B	Stückgewicht	Zertifizierungen
MBJ50-300-6	563380	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.15 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ50-500-10	556980	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.26 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ50-500-12	563560	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.26 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-22	563480	22.5 mm	40 mm	45 mm	0.2 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-10	563460	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	cUL, RoHS, UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas
MBJ70-300-12	563420	12.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ70-300-16	563470	16.5 mm	28 mm	33 mm	0.2 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL
MBJ70-300-6	563450	6.5 mm	28 mm	33 mm	0.21 kg	UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ70-500-10	563490	10.5 mm	28 mm	33 mm	0.34 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	A	B	Stückgewicht	Zertifizierungen
MBJ100-250-16	563500	16.5 mm	40 mm	55 mm	0.25 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS
MBJ100-250-30	563510	30.5 mm	40 mm	55 mm	0.25 kg	RoHS, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, cUL, UKCA, ERIFLEX MBJ
MBJ100-500-16	563520	16.5 mm	40 mm	42.5 mm	0.51 kg	UKCA, ERIFLEX MBJ, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, RoHS, cUL
MBJ100-500-30	563530	30.5 mm	40 mm	55 mm	0.51 kg	cUL, UL, CE, ERIFLEX MBJ, Bureau Veritas, UKCA, ERIFLEX MBJ, RoHS

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE