


RRCBI Isolierte Rundlitze in Spule, glattes Kupfer



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Litzen in Spule werden hauptsächlich für die Energieverteilung oder Erdungsanwendungen verwendet

Nicht magnetische Materialien

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Bemessungsstrom	Querschnitt	Anzahl Drähte	Drahtdurchmesser
RRCBI15-16	510510	Copper, Polyvinylchlorid	120A	16mm ²	900	0.15mm
RRCBI15-10	510500	Copper, Polyvinylchlorid	75A	10mm ²	560	0.15mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge	Durchmesser	Stückgewicht
---------------	---------------	-------	-------------	--------------

RRCBI15-16	510510	25m	8 mm	0.16 kg
RRCBI15-10	510500	25m	7 mm	0.1 kg

Dämmungsdicke: 1 mm
Dämmungsspannung: 450V
Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0
Temperatur: 70 °C Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Einheitsgewicht ist pro Meter (3,28 ').

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
 Option 1 – Kundendienst
 Option 2 – Technischer
 Support

Europa

Niederlande:
 +31 800-0200135
 Frankreich:
 +33 800 901 793

Europa

Deutschland:
 800 1890272
 Sonstige Länder:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE