

Kabel zum Schienennetz nur Schweißtiegel, Strom



MERKMALE

Ersatzgießtiegel zum Einbau von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

Anschlüsse für Leistungs- oder Schutzleiter zur Neutralachse

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Art der Anschlussklemme: W

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBWy2LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitt	35 mm ² konzentrisch	7.75mm	T20	Linksseitig
PBWy2RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitt	35 mm ² konzentrisch	7.75mm	T20	Rechtsseitig
PBWx3RH	227045	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitt	50 mm ² Seilschlag	9.27mm	T20	Rechtsseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBW2CLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1/0 konzentrisch	9.5mm	T20	Linksseitig
PBW2CRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	1/0 konzentrisch	9.5mm	T20	Rechtsseitig
PBW2GLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	2/0 konzentrisch	10.62mm	T20	Linksseitig
PBW2GRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	2/0 konzentrisch	10.62mm	T20	Rechtsseitig
PBW2JLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20	Linksseitig
PBW2JRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	2/0 Seilschlag	12.19mm	T20	Rechtsseitig
PBW2QLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	4/0 konzentrisch	13.41mm	T20	Linksseitig
PBW2QRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	4/0 konzentrisch	13.41mm	T20	Rechtsseitig
PBWS6LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	Verbunddraht 3/0	14.53mm	T20	Linksseitig
PBWS6RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	Verbunddraht 3/0	14.53mm	T20	Rechtsseitig
PBW2SLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	4/0 Seilschlag	15.49mm	T20	Linksseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBW2SRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	4/0 Seilschlag	15.49mm	T20	Rechtsseitig
PBWX5LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20	Linksseitig
PBWX5RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	T20	Rechtsseitig
PBWX7LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	150 mm ² Seilschlag	17.04mm	T20	Linksseitig
PBWX7RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	150 mm ² Seilschlag	17.04mm	T20	Rechtsseitig
PBW2W010LH		R13, RI52	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Linksseitig
PBW2W010RH		R13, RI52	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Rechtsseitig
PBW2WLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Linksseitig
PBW2WLK1LH		LK1 Rillenschiene	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Linksseitig
PBW2WLK1RH		LK1 Rillenschiene	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Rechtsseitig
PBW2WRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	T20	Rechtsseitig
PBWX8LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	185 mm ² Seilschlag	20.19mm	T20	Linksseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Schienenart	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
PBWX8RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	185 mm ² Seilschlag	20.19mm	T20	Rechtsseitig
PBW3FRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	350 kcmil Seilschlag	22.35mm	T20	Rechtsseitig
PBWX902LH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	240 mm ² Seilschlag	23.62mm	T20	Linksseitig
PBWX902RH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	240 mm ² Seilschlag	23.62mm	T20	Rechtsseitig
PBW3S002LH		RI60	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Linksseitig
PBW3S002RH		RI60	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Rechtsseitig
PBW3SLH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Linksseitig
PBW3SLK1LH		LK1 Rillenschiene	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Linksseitig
PBW3SLK1RH		LK1 Rillenschiene	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Rechtsseitig
PBW3SRH		85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte	500 kcmil Seilschlag	26.42mm	T20	Rechtsseitig

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.